

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XB5 - porte fusible Ø22 -
pour fusible 5x20mm - 6,3A - 250V

XB5DT1S

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB5
Matériau De La Colerette	Plastique gris foncé
Type De Produit Ou Équipement	Porte-fusibles
Diamètre De Fixation	22 mm

Complémentaires

Compatibilité Produit	Fusible 5 x 20 mm, 6,3 A - 250 V
Tenue Au Nettoyage Haute Pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Présentation Du Produit	Produit monolithique
Poids Du Produit	0,022 kg

Environnement

Traitement De Protection	TH
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529
Degré De Protection Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue Aux Chocs Ik	IK03 conforming to CEI 62262 IK03 conforming to CEI 50102
Normes	CEI 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CEI 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Certifications Du Produit	DNV listé UL LROS (Lloyds register of shipping) BV GL CSA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	3,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,000 cm
Poids De L'Emballage 1	23,000 g
Type D'Emballage 2	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	15,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	1,296 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	1600
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	49,472 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)