Fiche technique du produit

Spécifications

Preventa XPEY - inter. à pied - simple - avec capot - plast.- jaune - 2O+2F

XPEY611

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XPE
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur à pédale
Matière	Plastique
Type D'Interrupteur À Pied	Interrupteur à pédale unique
Nom De L'Appareil	XPEY
Equipement Inclus	Capot
Mécanisme Déclencheur	Sans mécanisme de déclenchement
Fonctionnement Des Contacts	2 étages
Description Des Contacts	2 "O" + "F"
Couleur	Jaune

Complémentaires

Ouverture Positive	Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe K
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 1 x 2,5 mm² avec ou sans embout Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec ou sans embout
Endurance Mécanique	5000000 cycle
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1 500 V (degré de pollution 3) se conformer à NF C 20-040 groupe C 500 V (degré de pollution 3) se conformer à VDE 0110 gr C 300 V se conformer à UL 508 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
Résistance Maximale Entre Bornes	25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3 25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection Contre Les Courts-Circuits	10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1 10 A cartouche fusible type gG se conformer à VDE 0660-200
Puissance Assignée D'Emploi En W	10 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 24 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe C 4 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 120 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe C 7 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 48 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe C
Poids Du Produit	0,69 kg

Environnement

Traitement De Protection	TH

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température Ambiante De Fonctionnement	-25…55 °C
Température Ambiante De Stockage	-40…70 °C
Tenue Aux Vibrations	5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie De Surtension	Classe II se conformer à EN/CEI 61140 Classe II se conformer à NF C 20-030
Degré De Protection Ip	IP55 conforming to CEI 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,800 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	28,400 cm
Poids De L'Emballage 1	910,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	6,204 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité

Encombrements

Pédale en plastique avec capot protecteur

Dimensions



(1) Trou avec lamage Ø 16 x 4.

(2) 4 vis de fixation du capot : acier inoxydable. Couple de serrage : 1 N.m.

Courbes de performance

Durabilité électrique des contacts

Catégorie d'utilisation AC-15

Cadence de fonctionnement : 3600 cycles par heure. Facteur de charge : 0,5.
Circuit inductif :



X Courant en A

Y Millions de cycles de fonctionnement

Catégorie d'utilisation DC-13

Voir la caractéristique du produit "puissance opérationnelle en W".