

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - Sirene, 12/24v acdc, 2 ton, blanche, sans cable

XVS10BMW

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XVS
Type De Produit Ou Équipement	Sirène
Nom De L'Appareil	XVS
Couleur	Blanc
Type De Signalisation	Sirène 2 sons
[Us] Tension D'Alimentation	12 V CA/CC 24 V CA/CC
Pression Acoustique	106 dB (son intermittent ou continu) à 1 m

Complémentaires

Matière	PC: corps
Poids Du Produit	0,8 kg
Marquage	CE
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	0,8 kV
Consommation Électrique	300 mA à 24 V 500 mA
Capacité Des Bornes De Serrage	<= 1 x 1,5 mm²
Raccordement Électrique	Sur plage: 6,5...8,5 mm
Largeur	114 mm
Hauteur	114 mm
Profondeur	153,2 mm

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-1
Traitement De Protection	TC
Température Ambiante De Stockage	-35...70 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	-30...50 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II se conformer à EN/CEI 61140
Degré De Protection Ip	IP53

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	19,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,032 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	9,698 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	32
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	49,792 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)

Encombrenments

Sirène

Dimensions

