

# Fiche technique du produit

Spécifications



## tête pour bouton poussoir diam 22 vert rouge I

ZB5AL8434

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2009

! Fin de service le: 31 mars 2010

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme De Produit	Harmony XB5
Type De Produit Ou Équipement	Tête de bouton-poussoir double touche
Nom De L'Appareil	ZB5
Matériau De La Collettere	Plastique
Diamètre De Fixation	22 mm
Vente Par Quantité Indivisible	1
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Rectangulaire
Type D'Unité De Commande	rappel à ressort
Profil Du Dispositif De Commande	1 bouton affleurant - 1 bouton dépassant
Description Des Opérateurs	"I" vert - "O" rouge

## Complémentaires

Largeur Hors Tout Cao	28 mm
Hauteur Hors Tout Cao	47 mm
Profondeur Hors Tout Cao	32 mm
Poids Du Produit	0,021 kg
Couleur Du Marquage	Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires Marquage noir avec capsule blanche
Profil De L'Unité De Commande	Vert affleurant, I (blanc) Rouge dépassant, O (blanc)
Endurance Mécanique	1000000 cycle

## Environnement

Traitement De Protection	TH
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II se conformer à CEI 60536
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue Au Nettoyage Haute Pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m

<b>Tenue Aux Chocs Ik</b>	IK03 conforming to CEI 50102
<b>Normes</b>	CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
<b>Certifications Du Produit</b>	BV CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV GL listé UL
<b>Tenue Aux Vibrations</b>	5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
<b>Tenue Aux Chocs Mécaniques</b>	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------