

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XB5 - protection métallique rigide - pour prises USB ou RJ45 - IP65/IP67

ZBSP3

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB5
Vente Par Quantité Indivisible	1

Complémentaires

Epaisseur Du Panneau Avec Accessoire	1,5...2,5 mm
Type De Produit Ou Équipement	Capot de protection métallique
Matière	Métal
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de protection
Compatibilité Produit	Port RJ45 monté sur tableau XB5P Port USB monté sur tableau XB5P
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529 IP67 se conformer à CEI 60529 IP69K se conformer à CEI 60529
Couleur	Argent

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	4 cm
Longueur De L'Emballage 1	6 cm
Poids De L'Emballage 1	13 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	100
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	1,625 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.


[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACh
Directive Rohs Ue		Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Encombrements

Dimensions




- (1) Vue latérale - fermé
- (2) Vue avant - ouvert
- (3) Vue latérale - ouvert

Montage et périmètre de sécurité

Découpe pour capot de protection (trous réalisés, prêt à installer)

Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables



(1) Diamètre sur support ou panneau réalisé

Connexions	a (mm)	a (pouces)	b (mm)	b (pouces)
Par bornes à vis ou connecteur enfichable	50	1,97	40	1,57