

Fiche technique du produit

Caractéristiques

ZC2JE06

OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - sans levier à rappel attaque à dr.

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête rotative
Conformité	XC2J
Levier à associer	ZC2JY11 ZC2JY12 ZC2JY13 ZC2JY31 ZC2JY51 ZC2JY81 ZC2JY91
Corps à associer	ZC2JC4 ZC2JC48 ZC2JD4
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Sans levier rappel de ressort
Type d'approche	Approche latérale 1 direction

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Sens antihoraire Depuis la droite
Ouverture positive	Sans
Poids	0,21 kg
Matière de la tête	Métal

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température de fonctionnement maximale	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1010 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------