

Fiche technique du produit

Caractéristiques

ZC2JE62

OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - poussoir à galet acier

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête de piston
Conformité	XC2J
Corps à associer	ZC2JC1 ZC2JC18 ZC2JC2 ZC2JC28 ZC2JD1 ZC2JD2
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche latérale 2 directions

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Sans
Poids	0,2 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement maximale	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0953 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------