

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# ZCEA7

OsiSense ZCE - tête inter. de pos. - levier ressort embout plast. soufflet sil.

Statut commercial : Commercialisé



## Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Conformité	XCKD XCKP XCKT XCMD
Corps à associer	ZCD21 ZCD21M12 ZCD25 ZCD26 ZCD27 ZCD28 ZCD29 ZCD29M12 ZCD31 ZCD35 ZCD37 ZCD39 ZCMD21C12 ZCMD21L08R12 ZCMD21L08U78 ZCMD21L1 ZCMD21L2 ZCMD21L5 ZCMD21M12 ZCMD25L1 ZCMD25L2 ZCMD25L5 ZCMD29C12 ZCMD29L1 ZCMD29L2 ZCMD29L5 ZCMD37L1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

ZCMD37L2  
 ZCMD37L5  
 ZCMD39L1  
 ZCMD39L2  
 ZCMD39L5  
 ZCMD41L1  
 ZCMD41L2  
 ZCMD41L5  
 ZCMD61C12  
 ZCMD61M12  
 ZCMD69C12  
 ZCMD81L1  
 ZCMD81L2  
 ZCMD81L5  
 ZCP21  
 ZCP21M12  
 ZCP25  
 ZCP26  
 ZCP27  
 ZCP28  
 ZCP29  
 ZCP29M12  
 ZCP31  
 ZCP35  
 ZCP37  
 ZCP39  
 ZCT21G11  
 ZCT21N12  
 ZCT21P16  
 ZCT25G11  
 ZCT25N12  
 ZCT25P16  
 ZCT26G11  
 ZCT26N12  
 ZCT26P16  
 ZCT27G11  
 ZCT27N12  
 ZCT27P16  
 ZCT28G11  
 ZCT28N12  
 ZCT28P16

Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	Tringle à ressort rappel de ressort métal (avec capot de protection en silicone et extrémité thermoplastique)
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

### Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans

### Environnement

Température de fonctionnement maximale	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0851 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---