


Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



MOUNTING PLATE VIGI NSX/ CVS 250 HZ.FIXED TOGGLE

03033

! Καταργήθηκε στις: 30 Ιουν 2022

! Λήξη υπηρεσίας στις: 25 Απρ 2023

! Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Prisma
Σειρά Προϊόντος	Prisma G
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Πλάτη στήριξης
Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma G πίνακας
Installation Description	Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 850 mm Floor-standing enclosure + duct - πλάτος 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - πλάτος 600 + 300 mm
Εγκατεστημένη Συσκευή	Compact: σταθερό NSX100...250 and ammeter χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Easyract: σταθερό CVS100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Easyract: σταθερό CVS250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Compact: σταθερό NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Compact: σταθερό NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
Περιγραφή Πόλων	1 x 3Π: σταθερό CVS100...160 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 4Π: σταθερό CVS100...160 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 3Π: σταθερό CVS250 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 4Π: σταθερό CVS250 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 3Π: σταθερό NSX100...160 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 4Π: σταθερό NSX100...160 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 3Π: σταθερό NSX250 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 4Π: σταθερό NSX250 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 3Π: σταθερό NSX100...250 and ammeter οριζόντια εγκατάσταση 1 x 4Π: σταθερό NSX100...250 and ammeter οριζόντια εγκατάσταση
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (2M ύψους) όταν η εγκατάσταση της συσκευής είναι σε οριζόντια

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Αριθμός Κάθετων Στοιχείων [50 Mm]	4 στοιχείο(α): CVS100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςfloor-standing enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): CVS100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςwall-mounted enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): CVS250 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςfloor-standing enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): CVS250 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςwall-mounted enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςfloor-standing enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςwall-mounted enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 850 mm Πλάτουςεπιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςfloor-standing enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςwall-mounted enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 850 mm Πλάτουςεπιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): NSX100...250 and ammeter χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςfloor-standing enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): NSX100...250 and ammeter χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςwall-mounted enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): CVS100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 850 mm Πλάτουςεπιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 4 στοιχείο(α): CVS250 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 850 mm Πλάτουςεπιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα)
-----------------------------------	--

Πρότυπα	IEC 61439-2
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	ASEFA

Συμπληρωματικός

Είσοδος Καλωδίου	Πλάκες οπών 0,31 mm πάνω ή κάτω 42 mm
Διεργασία Προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Φινίρισμα Επιφάνειας	Matt Λείο
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9001)
Πλάτος	600 mm
Ύψος	150 mm
Βάρος Προϊόντος	0,94 kg

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	19,0 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	940,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,6 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	112,8 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία RoHS Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος