


Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



FRONT PLATE INS250 VERTICAL WIDTH 600/650 5M

03248

! Καταργήθηκε στις: 30 Ιουν 2022

! Λήξη υπηρεσίας στις: 25 Απρ 2023

! Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Prisma
Σειρά Προϊόντος	Prisma G Prisma P
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Μετώπη
Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma G πίνακας Prisma Prisma P cubicle
Τύπος Μετώπης	Με άνοιγμα
Εγκατεστημένη Συσκευή	Compact: σταθερό INV100 - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό INV160 - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό INV200 - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό INV250 - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό INS250 - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
Περιγραφή Πόλων	1 x 4Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: INV100 κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: INV160 κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: INV200 κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: INV250 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: INS250 κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: INS250 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: INV100 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: INV160 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: INV200 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: INV250 κάθετα εγκατάσταση
Θέση Λειτουργίας	Κάθετα

Συμπληρωματικός

Περιγραφή Πίνακα	Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm Πίνακας - πλάτος 650 mm βάθος 400 mm
Θέση Σύνδεσης	Linergy FC Απευθείας σύνδεση
Αριθμός Κάθετων Στοιχείων [50 Mm]	5
Πρότυπα	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	ASEFA
Υλικό	Χάλυβας

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Φινίρισμα Επιφάνειας	Λείο Matt
Διεργασία Προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9001)
Ύψος	250 mm
Πλάτος	500 mm
Βάρος Προϊόντος	0,96 kg
Ποσότητα Ανά Σετ	Σετ του 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact INS250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact INS250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact INS250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας 9 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact INS250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας 9 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact INV250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact INV250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact INV250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας 9 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact INV250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας 9 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INS250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INS250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INS250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INS250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV100 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV100 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV100 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV100 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV160 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV160 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV160 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV160 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV200 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV200 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV200 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV200 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV250 σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	970,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	10,0 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	90
Package 3 Height	42,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	90,0 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία RoHS Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος