


Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



FRONT PLATE NSX/CVS630 VERTICAL TOGGLE/ROTARY HANDLE/PLUG-IN WIDTH 600/650 9M

03275

! Καταργήθηκε

! Καταργήθηκε στις: 30 Ιουν 2022

! Λήξη υπηρεσίας στις: 25 Απρ 2023

Κύριος

Σειρά	Prisma
Σειρά Προϊόντος	Prisma G Prisma P
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Μετώπη
Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma G πίνακας Prisma Prisma P cubicle
Τύπος Μετώπης	Με άνοιγμα

Εγκατεστημένη Συσκευή	Compact: σταθερό NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Easycompact: σταθερό CVS400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Easycompact: σταθερό CVS630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: με βύσμα (plug-in) NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση Compact: με βύσμα (plug-in) NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: με βύσμα (plug-in) NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση Compact: συρόμενου τύπου NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: συρόμενου τύπου NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: συρόμενου τύπου NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: με βύσμα (plug-in) NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση Compact: με βύσμα (plug-in) NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: με βύσμα (plug-in) NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση Compact: συρόμενου τύπου NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: συρόμενου τύπου NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: συρόμενου τύπου NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση
-----------------------	--

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Περιγραφή Πόλων	1 x 4Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: NSX400 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: CVS400 κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: CVS400 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: CVS630 κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: CVS630 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: NSX400 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: NSX630 κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: NSX630 κάθετα εγκατάσταση
Θέση Λειτουργίας	Κάθετα

Συμπληρωματικός

Περιγραφή Πίνακα	Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm Πίνακας - πλάτος 650 mm βάθος 400 mm
Θέση Σύνδεσης	Linergy FC Απευθείας σύνδεση
Αριθμός Κάθετων Στοιχείων [50 Mm]	9
Πρότυπα	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	ASEFA
Υλικό	Χάλυβας
Φινίρισμα Επιφάνειας	Matt Λείο
Διεργασία Προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9001)
Ύψος	450 mm
Πλάτος	500 mm
Βάρος Προϊόντος	1,72 kg
Ποσότητα Ανά Σετ	Σετ του 1

Functional Unit

[illegible]

[illegible]

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	46,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	1,7 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	11,0 cm
Package 2 Width	52,5 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	10,55 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	80,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	117,5 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία Rohs Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος