



### Γενικός

Σειρά	Prisma
Εύρος συμβατότητας	Prisma P
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μετώπη
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Τύπος μετώπης	Με άνοιγμα
Εγκατεστημένη συσκευή	Furact : σταθερό INF400 - έλεγχος: Περιστροφικό χειριστήριο με προέκταση - οριζόντια εγκατάσταση
Περιγραφή πόλων	1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : INF400 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : INF400 οριζόντια εγκατάσταση
Θέση λειτουργίας	Οριζόντια

### Συμπληρωματικός

Περιγραφή πίνακα	Πίνακας - πλάτος 650 mm, βάθος 400 mm
Θέση σύνδεσης	Απευθείας σύνδεση
Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]	8
Πρότυπα	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	ASEFA
Ποσότητα ανά σετ	Σετ του 1
Ύψος	400 mm
Πλάτος	500 mm
Βάρος προϊόντος	1.64 kg
Υλικό	Χάλυβας
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ Λείο
Διεργασία προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Χρώμα	Λευκό RAL 9001

## Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας ΙΚ	IK07 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
----------------------	---------------------------------

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYYYWW)	Συμμορφώνεται - από 0701 - Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric <a href="#">📄 Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric</a>
REACH	Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος	Διαθέσιμο <a href="#">📄 Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος</a>
Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος	Διαθέσιμο

## Συμβατική εγγύηση

Warranty period	18 months
-----------------	-----------