

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



LINERGY FM 2P DIS.BLOCK 200A 24M 24HOLES



04012

! Καταργήθηκε στις: 20 Ιαν 2022

! Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Linergy
Σειρά Προϊόντος	Linergy
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Device feeder
Όνομα Προϊόντος	Linergy FM
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma G πίνακας Prisma Prisma P πίνακας Prisma Prisma PH πίνακας
Συμβατότητα Προϊόντος	Spacial πίνακας
Βαθμός Προστασίας Ip	IPxx B

Συμπληρωματικός

Στήριξη Τοποθέτησης	Διάτρητη σχάρα Ράγα DIN Αδιαφανής πλάτη
Τρόπος Τοποθέτησης	Με βίδες Κουμπωτό
Εγκατεστημένη Συσσκευή	υλικό ράγας
Περιγραφή Πόλων	1Π + Ο
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	690 V AC
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	8 kV
[Ie] Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας	200 A
[In] Ονομαστικό Ρεύμα	200 A σε 40 °C
[Ipk] Ονομαστικό Ρεύμα Αντοχής Σε Αιχμή	20 kA
I²T Στην Ενεργοποίηση	6700000 A².s
Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Τροφοδοσία: crimped lug50 mm² Τροφοδοσία: εύκαμπτες μπάρες, 20 x 3 mm Διανομή: quick-connect terminal strips (φάση) , 12 x 4...10 mm² (εύκαμπτο) Διανομή: quick-connect terminal strips (φάση) , 12 x 4...10 mm² (άκαμπτο) Διανομή: quick-connect terminal strips (ουδέτερος) , 18 x 4...10 mm² (εύκαμπτο) Διανομή: quick-connect terminal strips (ουδέτερος) , 18 x 4...10 mm² (άκαμπτο)
Αποστάσεις 9 Mm	48
Συνολικός Αριθμός Στοιχείων 18 Mm	24
Βάρος Προϊόντος	1,02 kg
Χρώμα	Χρώμα 1γκρι ανθρακί (RAL 7016)

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 61439-1, inside Prisma IEC 61439-2, inside Prisma IEC 60947-7-1
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	ASEFA

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	45 cm
Package 1 Weight	1,010 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.