



Γενικός

Σειρά προϊόντος	Harmony 9001K
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Φωτιζόμενο μπουτόν
Σύντομο όνομα συσκευής	K
Τύπος χειριστηρίου	Αυτόματη επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου	Μπλε χωνευτό
Πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού	Μεταλλικό χειριστήριο με προέκταση

Συμπληρωματικός

Υλικό δακτυλίου	Επιχρωμιωμένο μέταλλο
Διάμετρος στήριξης	30 mm
Πηγή φωτεινότητας	Incandescent
Βάση λαμπτήρα	BA 9s
Τροφοδοσία φωτιζόμενου στοιχείου	Με ενσωματωμένο μετασχηματιστή
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	220...240 V AC
Σύνθεση και τύπος επαφών	1 C/O
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας
Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε θέση
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	10 A (AC-15) 10 A (DC-13)
Λειτουργία επαφής	Πρότυπο
Παρουσίαση συσκευής	Πλήρες προϊόν

Περιβάλλον

Πιστοποιήσεις προϊόντος	CE NEMA UL listed αρχείο E42259 CCN NKCR CSA LR 25490 class 3211 03
NEMA βαθμός προστασίας	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Βιωσιμότητα προσφοράς

RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYYYWW)	Συμμορφώνεται - από 0921 - Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric
-------------------------------------	---

REACH

Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο

Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο
