

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Harmony 9001 κυκλική ενδεικτική λυχνία Ø30 - 220...240V - BA9s - IP66 - Διαφανές

9001KP7C31

⚠ Καταργήθηκε στις: 23 Ιαν 2021

⚠ Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά Προϊόντος	Harmony 9001K
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Λυχνία
Σύντομο Όνομα Συσκευής	9001K

Συμπληρωματικός

Υλικό Δακτυλίου	Επιχρωμιωμένο μέταλλο
Διάμετρος Στήριξης	30 mm
Σχήμα Φωτιζόμενης Κεφαλής	86/188/EEC
Lens Type	Fresnel πλαστικό
Χρώμα Κεφαλής Ή Φακού	Διαφανές
Πηγή Φωτεινότητας	πυρακτώσεως
Βάση Λαμπτήρα	BA 9s
Τροφοδοσία Φωτιζόμενου Στοιχείου	Με ενσωματωμένο μετασχηματιστή 220...240 V 220...260 V 50/60 Hz 6 V)
Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² συμμόρφωση με IEC 60947-1
Ροπή Σύσφιξης	0,8 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
Σχήμα Κεφαλής Βίδας	Με σταυρωτές σχισμές
Θέση Λειτουργίας	Οποιαδήποτε θέση
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	250 V (βαθμός ρύπανσης 2) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	2,5 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
Προστασία Βραχυκυκλώματος	10 A φυσίγγιο συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ith] Συμβατικό Θερμικό Ρεύμα	10 A
Συνολικό Πλάτος Cad	54 mm
Συνολικό Ύψος Cad	70 mm
Συνολικό Βάθος Cad	42 mm
[Us] Ονομαστική Τάση Τροφοδοσίας	220...240 V 220...260 V
Βάρος Προϊόντος	0,21 kg
Παρουσίαση Συσκευής	Πλήρες προϊόν

Περιβάλλον

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Πρότυπα	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-4 5 V EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	NEMA UL 508
Διεργασία Προστασίας	TC
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-40...70 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-25...70 °C
Αντοχή Σε Κραδασμούς/Δονήσεις	7 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή Σε Κρούση	50 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Κατηγορία Υπέρτασης	Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 61140
Βαθμός Προστασίας Ip	IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
Nema Βαθμός Προστασίας	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 4X NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA4 NEMA 6

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	5,499 cm
Package 1 Length	9,299 cm
Package 1 Weight	226,796 g

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσxεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- 

Χωρίς Υδράργυρο
- 

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

[Ναι](#)

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης