



Γενικός

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πρόσθετα στοιχεία προστασίας διαρροής ρεύματος
Σύντομο όνομα συσκευής	Vigi C120
Περιγραφή πόλων	2Π
Ονομαστικό ρεύμα	125 A
Τύπος δικτύου	AC
Ευαισθησία διαρροής ως προς γη	1000 mA
Χρονοκαθυστέρηση προστασίας διαρροής ως προς γη	Επιλεκτικής προστασίας
Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη	Τύπος AC

Συμπληρωματικός

Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα	Αναχώρηση
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Ονομαστική τάση λειτουργίας	230...415 V AC 50/60 Hz
Τεχνολογία απόπλισης σφάλματος διαρροής	Ανεξάρτητα τάσης
Ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-1
Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο	Με βίδες
Αποστάσεις 9 mm	7
Ύψος	95 mm
Πλάτος	117 mm
Βάθος	73 mm
Βάρος προϊόντος	0.325 kg
Χρώμα	Λευκό

Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 κύκλοι
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες τύπου σήραγγας άκαμπτο wire(s) 1...50 mm ² max Ακροδέκτες τύπου σήραγγας εύκαμπτο wire(s) 1...35 mm ² max
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	15 mm
Ροπή σύσφιξης	3.5 N.m

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN 61009
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Βαθμός ρύπανσης	3 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-5...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...60 °C

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYYYWW)	Συμμορφώνεται - από 1201 - Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric
REACH	Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος	Διαθέσιμο Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος	Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης

Συμβατική εγγύηση

Warranty period	18 months
-----------------	-----------