



Γενικός

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πρόσθετα στοιχεία προστασίας διαρροής ρεύματος
Σύντομο όνομα συσκευής	Vigi C120
Περιγραφή πόλων	3Π
Ονομαστικό ρεύμα	125 A
Τύπος δικτύου	AC
Ευαισθησία διαρροής ως προς γη	1000 mA
Χρονοκαθυστέρηση προστασίας διαρροής ως προς γη	Επιλεκτικής προστασίας
Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη	Τύπος A-SI

Συμπληρωματικός

Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα	Αναχώρηση
Συχνότητα δικτύου	50 Hz
Ονομαστική τάση λειτουργίας	230...415 V AC 50 Hz
Τεχνολογία απόπλισης σφάλματος διαρροής	Ανεξάρτητα τάσης
Ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-1
Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο	Με βίδες
Αποστάσεις 9 mm	10
Ύψος	95 mm
Πλάτος	171 mm
Βάθος	73 mm
Βάρος προϊόντος	0.5 kg
Χρώμα	Λευκό

Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 κύκλοι
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες τύπου σήραγγας άκαμπτο wire(s) 1...50 mm ² max Ακροδέκτες τύπου σήραγγας εύκαμπτο wire(s) 1...35 mm ² max
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	15 mm
Ροπή σύσφιξης	3.5 N.m

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN 61009
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Βαθμός ρύπανσης	3 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...60 °C

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYYYWW)	Συμμορφώνεται - από 1201 - Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric
REACH	Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος	Διαθέσιμο Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος	Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης

Συμβατική εγγύηση

Warranty period	18 months
-----------------	-----------