

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 MINt ηλεκτρονικός διακόπτης κλιμακοστασίου 0.5 έως 60 λεπτά

CCT15234

Κύριος

Range Of Product	Acti 9
Όνομα Προϊόντος	Acti9 MIN
Σύντομο Όνομα Συσκευής	MINt
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Silent electronic timer
Συμβατότητα Προϊόντος	Mechanical compatibility with electrical comb busbars
Διαθέσιμη Λειτουργία	Τηλεχειριζόμενος διακόπτης (καστάνιας) Switch-off warning
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Εφαρμογή Συσκευής	Κτίριο
Τύπος Φορτίου	Fluocompact lampσυμβατικό 1500 VA Fluorescent lamp 22 x ηλεκτρονικό 23 W Λυχνία αλογόνου AC 230 V 3600 W Λυχνία πυρακτώσεως 230 V AC 3600 W Fluorescent lamp 24 x ηλεκτρονικό 15 W Fluorescent lamp 27 x ηλεκτρονικό 11 W Fluorescent lamp 34 x ηλεκτρονικό 7 W Σωλήνας φθορισμού διπλής στήριξηςσυμβατικό 3600 VA Φθορίου σωλήναςηλεκτρονικό 1000 VA Σωλήνας φθορισμού χωρίς διόρθωσησυμβατικό 3600 VA Λυχνία φθορισμού με παράλληλη διόρθωσησυμβατικό 1200 VA Λυχνία φθορισμού με διόρθωση σε σειράσυμβατικό 3600 VA
Μέγιστη Κατανάλωση Ενέργειας Σε Va	6 VA
Μέγιστο Ρεύμα Μεταγωγής	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	300 V AC +10 % -15 % σε 50/60 Hz
Χρονοκαθυστερήση	Adjustable from 0.5 to 20 minutes
Στήριξη Τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 Mm	2
Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας - <= 6 mm²
Κατηγορία Ηλεκτρικής Μόνωσης	Κατηγορία II
Πλάτος	18 mm
Ύψος	89 mm
Βάθος	66 mm
Βάρος Προϊόντος	76 g

Περιβάλλον

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-25...50 °C
Βαθμός Προστασίας Ip	IP20 B

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,2 cm
Package 1 Width	2,2 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	101 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	130
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	13,604 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας



Χωρίς Υδράργυρο



Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nαι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής