

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



EMPTY LENGTH 2M

KBB40EDA20W



Κύριος

Σειρά Προϊόντος	Canalis
Σύντομο Όνομα Συσκευής	KBB
Τύπος Προσφοράς	Classic Advanced
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Straight length
Περιγραφή Μπάρας	Μήκος διανομής
Εφαρμογή Συσκευής	Φωτισμός Power socket distribution
[Ie] Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας	40 A σε 35 °C
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	230...400 V
Συχνότητα Δικτύου	50/60 Hz
Αριθμός Κυκλωμάτων	0
Αριθμός Λήψεων	0
Τύπος Ελέγχου	Χωρίς
Τρόπος Τοποθέτησης	Με βίδες

Συμπληρωματικός

[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	4 kV
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	690 V
[Icw] Ονομαστικό Ρεύμα Αντοχής Βραχυκυκλώματ	0,94 kA
[Ipk] Ονομαστικό Ρεύμα Αντοχής Σε Αιχμή	9,6 kA
Όριο Θερμικής Καταπόνησης	900 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	2 pT
Μέγιστο Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximum Voltage Drop	<0,3 V 1 σε 50 Hz με 1A για μήκος 100 m <0,28 V 0,9 σε 50 Hz με 1A για μήκος 100 m <0,25 V 0,8 σε 50 Hz με 1A για μήκος 100 m <0,22 V 0,7 σε 50 Hz με 1A για μήκος 100 m
Πρότυπα	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Πλάτος	30 mm
Ύψος	46 mm
Μήκος	2 m

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9003)
Βάρος Προϊόντος	1,6 kg

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	Βαθμός προστασίας IP 18IP55 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
Βαθμός Προστασίας Ik	IK βαθμός προστασίας 4IK06 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	0...35 °C (100 % του In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In)

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	210,000 cm
Package 1 Weight	3,000 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	215,000 cm
Package 2 Weight	19,000 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	51,000 cm
Package 3 Width	64,000 cm
Package 3 Length	220,000 cm
Package 3 Weight	282,000 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

✓	Χωρίς Svhc Κατά Reach	
✓	Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα	
✓	Χωρίς Υδράργυρο	
✓	Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs	Ναι
✓	Χωρίς Pvc	
✓	Προϊόν Χωρίς Αλογόνο	

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

