



advantys STB communication module - for TeSys U - 24 V DC

LULC15

Κύριος

Σειρά	TeSys
Σύντομο Όνομα Συσκευής	LUL
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Στοιχείο επικοινωνίας
Συμβατότητα Προϊόντος	LUCCLUCA LUCCLUCMLUCBLUCD
Εφαρμογή Συσκευής	Επικοινωνία
Εύρος Συμβατότητας	TeSys TeSys U LUB μη αναστρέψιμη βάση ισχύος TeSys TeSys U LU2B reversing power base

Συμπληρωματικός

Main Function Available	Στοιχείο επικοινωνίας
Τρόπος Τοποθέτησης	Με βύσμα (plug-in)
Τοποθεσία Στερέωσης	Πρόσοψη
Φυσικό Interface	CAN
Τύπος Διαύλου	Advantys STB
Cable Connector Type	Fire wire
Πρωτόκολλο Θύρας Επικοινωνίας	CAN2.B CAN2.0A
Διευθυνσιοδότηση	Self-addressing
Ταχύτητα Μετάδοσης	800 kbit/s
Κατανάλωση Ρεύματος	1.5 mA σε 24 V 28 V 20...28 V
Λογική Είσοδος	Θετική σε 24 V DC - 7 mA
Χρόνος Απόκρισης	10 ms +/- 30 % change to state 0 10 ms +/- 30 % change to state 1
Τύπος Εισόδου	Ωμικής αντίστασης
Αριθμός Εξόδων	2 dedicated to starter-controller coil operation 1
[Us] Ονομαστική Τάση Τροφοδοσίας	24 V DC
Number Output Current	<= 500 mA
Ικανότητα Ρεύματος Ενεργοποίησης	0,5 mA σε 24 V
Τοπική Σηματοδότηση	3 LEDs μετώπη
Σημείο Σύνδεσης	3,81 mm

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,14...1 mm ² εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,14...1 mm ² άκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,25...0,5 mm ² εύκαμπτο με Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,25...1 mm ² εύκαμπτο με Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,14...0,5 mm ² άκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,14...0,75 mm ² εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,25...0,34 mm ² εύκαμπτο με Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,5 mm ² εύκαμπτο με
Τύπος Σχετιζόμενου Καλωδίου	AWG 26...AWG 16
Ροπή Σύσφιξης	0,2...0,25 N.m2,5 mm

Περιβάλλον

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-25...55 °C
Βαθμός Προστασίας Ip	Βαθμός προστασίας IP 18IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,9 cm
Package 1 Width	4,9 cm
Package 1 Length	11,3 cm
Package 1 Weight	106,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	35
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,065 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η ετικέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)

Απόδοση ευεξίας

	Χωρίς Υδράργυρο	
	Πληροφορίες Εξαιρέσης Rohs	Ναι
Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH	
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις	
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.	
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.	