

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Compact NSX διακόπτης ισχύος - NSX250B - TMD - 200A - 4P4d

LV431131

⚠ Καταργήθηκε στις: 15 Ιουν 2023

⚠ Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Compact
Όνομα Προϊόντος	Compact NSX
Σειρά Προϊόντος	ComPact NSX100...250
Σύντομο Όνομα Συσκευής	NSX250B
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Αυτόματος διακόπτης ισχύος
Εφαρμογή Συσκευής	Διανομή
Number Of Poles	4Π
Περιγραφή Προστατευμένων Πόλων	4t
Θέση Ουδέτερου	Αριστερά
[In] Ονομαστικό Ρεύμα	200 A σε 40 °C
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 29690 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 29ACUe ονομαστική τάση λειτουργίας 2950/60 Hz
Τύπος Δικτύου	AC
Συχνότητα Δικτύου	50/60 Hz
Καταλληλότητα Για Απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Κατηγορία Χρήσης	Κατηγορία A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	15 kA Icu σε 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 20 kA Icu σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 25 kA Icu σε 380/415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 40 kA Icu σε 220/240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
Performance Level	B 25 kA 415 V AC
Όνομα Μονάδας Ελέγχου	TM-D
Τεχνολογία Συσκευής Αφόπλισης	Θερμο-μαγνητικό
Λειτουργίες Προστασίας Μονάδας Ελέγχου	LI
Τύπος Ελέγχου	Χειριστήριο
Circuit Breaker Mounting Mode	Σταθερό

Συμπληρωματικός

[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	8 kV

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	20 kA σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 25 kA σε 380/415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 40 kA σε 220/240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 15 kA σε 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
Μηχανική Διάρκεια Ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική Αντοχή	5000 cycles σε 690 V In 10000 cycles σε 690 V In/2 10000 cycles σε 440 V In 20000 cycles σε 440 V In/2
Στήριξη Τοποθέτησης	Πλάτη
Πάνω Σύνδεση	Πρόσοψη
Σύνδεση Κάτω Πλευράς	Πρόσοψη
Σημείο Σύνδεσης	35 mm
Τύπος Προστασίας	L : for Προστασία υπερφόρτισης (θερμική) LEFT : for Προστασία από βραχυκύκλωμα (μαγνητική)
Ονομαστικό Μέγεθος Μονάδας Ελέγχου	200 A σε 40 °C
Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Ρυθμιζόμενη
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Σταθερό
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s σε 1.5 x In 15 s σε 6 x Ir
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Ρυθμιζόμενη
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	5...10 x In
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Σταθερό
Προστασία Διαρροής Ως Προς Γη	Χωρίς
Neutral Protection Settings	1 x Ir (4t)
Number Of Slots For Electrical Auxiliaries	5 υποδοχή (εξ)
Width (W)	140 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm
Βάρος Προϊόντος	2,8 kg

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 60947
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	CCC EAC Ναυτιλία
Κατηγορία Υπέρτασης	Κατηγορία II
Κατηγορία Προστασίας Από Ηλεκτροπληξία	Κατηγορία II
Βαθμός Ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60664-1
Βαθμός Προστασίας Ip	Βαθμός προστασίας IP 18IP40 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός Προστασίας Ik	IK βαθμός προστασίας 4IK07 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-25...70 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-50...85 °C

Σχετική Υγρασία	0...95 %
Υψόμετρο Λειτουργίας	0...2000 m χωρίς υποβιβασμό 2000 m...5000 m με υποβιβασμό

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	19 cm
Package 1 Weight	2,674 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,442 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- 

Χωρίς Υδράργυρο
- 

Πληροφορίες Εξαιρέσης Rohs

Nαι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής