

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Mureva Styl διακόπτης απλός/Αλέρετούρ επίτοιχος Λευκός

MUR39021

Κύριος

Σειρά Προϊόντος	Mureva Styl
Product Or Component Type	Διακόπτης πλήκτρου
Παρουσίαση Συσκευής	Πλήρες προϊόν
Τύπος Τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Αριθμός Πλήκτρων	1
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Στήριξη Συσκευής	Επίτοιχο
Λειτουργία Διακόπτη	1-pole 2-way
Ενεργοποιητής	Πλήκτρο
Ονομαστικό Ρεύμα	10 AX
Τύπος Φορτίου	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Συνθήκες Χρήσης	Εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
Υλικό	SEBS ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) Χαλκός
Τρόπος Στήριξης	Με βίδες
Ικανότητα Σύσφιξης	1.5...2.5 mm² για άκαμπτο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm² για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm² για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Μήκος Απογύμνωσης Καλωδίων	13 mm
Είσοδος Καλωδίου	Εύκολη πρόσβαση βαλβίδας 6...20 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο
Ύψος	76 mm
Πλάτος	76 mm
Βάθος	64 mm
Βάθος Προεξοχής	64 mm

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Περιβάλλον

Σήματα Ποιότητας	CE EAC AENOR NF
Βαθμός Προστασίας Ip	IP55
Βαθμός Προστασίας Ik	IK08
Βραδείας Καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Πρότυπα	EN 60669-1
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-5...40 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,300 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	121,600 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	1,308 kg
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,503 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)



Βιώσιμη συσκευασία Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση πόρων

 Sustainable Packaging

Απόδοση ευεξίας

 Χωρίς Υδράργυρο

 Πληροφορίες Εξαιρέσεως Rohs

[Ναι](#)

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός **Reach**

[Δήλωση REACH](#)

Οδηγία **Rohs** Εε

Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις

Κανονισμός **Rohs** Κίνας

[Δήλωση RoHS Κίνας](#)

Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.

Περιβαλλοντικές Αναφορές

[Περ-β-λ-ντικό προφίλ προϊόντος](#)

Προφίλ Κυκλικότητας

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης