

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Mureva Styl Διπολικός διακόπτης Λευκός

MUR39033

Κύριος

Σειρά Προϊόντος	Mureva Styl
Product Or Component Type	Διακόπτης πλήκτρου
Παρουσίαση Συσκευής	Μηχανισμός
Τύπος Τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Αριθμός Πλήκτρων	1
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Στήριξη Συσκευής	Επίτοιχο Χωνευτό
Λειτουργία Διακόπτη	2-pole 1-way
Ενεργοποιητής	Πλήκτρο
Ονομαστικό Ρεύμα	16 AX
Τύπος Φορτίου	Load for energy saving lamps with ballast: 200 W
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Συνθήκες Χρήσης	Εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
Υλικό	SEBS Χαλκός ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
Τρόπος Στήριξης	Με βίδες
Ικανότητα Σύσφιξης	1.5...2.5 mm² για άκαμπτο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm² για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm² για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Μήκος Απογύμνωσης Καλωδίων	13 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	40 mm

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Περιβάλλον

Σήματα Ποιότητας	AENOR EAC NF CE
Βαθμός Προστασίας Ip	IP55
Βαθμός Προστασίας Ik	IK08
Βραδείας Καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Πρότυπα	EN 60669-1
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-5...40 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	55,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	16,0 cm
Package 2 Length	39,5 cm
Package 2 Weight	650,0 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	4,737 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)



Βιώσιμη συσκευασία Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση πόρων

 Sustainable Packaging

Απόδοση ευεξίας

 Χωρίς Υδράργυρο

 Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs Nαι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης