

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



AccuSine PCS+ ενεργό φίλτρο - απαλοιφή αρμονικών 120A 380-480 VAC N2

PCSP120D5N2

Κύριος

Σειρά Προϊόντος	AccuSine
Όνομα Προϊόντος	AccuSine PCS+
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Active harmonic filter

Συμπληρωματικός

Network Type	3Π
Network Configuration	3 or 4 wires
Ονομαστική Τάση Δικτύου	380...480 V AC
Συχνότητα Δικτύου	50/60 Hz +/- 3 Hz αυτόματη ανίχνευση
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Τάση	1.1 x Un
Neutral Correction	Not provided
Rms Output Current Rating	120 A
Ονομαστική Άεργος Ισχύς	100 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Operating Modes	Harmonic cancellation Διόρθωση συντελεστή ισχύος Mains current balancing
Installation Location	Εσωτερικού χώρου
Τοποθέτηση Πίνακα	Επιδαπέδιος
Τύπος Προστασίας	Circuit breaker protection
Disconnect Type	Door-interlocked with rotary handle
Interrupt Capacity	200 kA
Heat Dissipation	Rear plenum with forced ventilation for high heat flow
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα	EMC, κατηγορία A συμμόρφωση με EN 61000-6-4
Προσβασιμότητα Για Χειρισμό	Πρόσωση
Θέση Σύνδεσης	Πάνω ή κάτω

Περιβάλλον

Enclosure Degree Of Protection	UL type 2
Περιβαλλοντικό Χαρακτηριστικό	Λειτουργίας: 3C2 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3 Λειτουργίας: 3S2 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3 Αποθήκευση: 3C3 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3 Αποθήκευση: 3S3 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3
Υψόμετρο Λειτουργίας	<= 1000 m 1 % per 100 m

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργία	0...40 °C 0...50 °C μέγιστο with current derating of 2 % per °C
Σχετική Υγρασία	0...95 %
Pcba Protection	Conformal coated
Πρότυπα	EN 60439-1 CSA C22.2 No 60947-1-07 IEC 60364-5-53 EN 61000-6-4 UL 60947-1 5 V
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	RCM ABS CE cULus
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-20...60 °C
Βάρος Προϊόντος	254 kg
Ύψος	2100 mm
Πλάτος	800 mm
Χρώμα	Χρώμα 1ανοιχτό γκρι (RAL 7035)
Βάθος	500 mm

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	233,1 cm
Package 1 Width	119,4 cm
Package 1 Length	119,4 cm
Package 1 Weight	369,0 kg

Συμβατική γγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η ετικέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)

Απόδοση ευεξίας

	Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα	
	Χωρίς Υδράργυρο	
	Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs	Ναι
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται	Δήλωση RoHS EE
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας	Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Άηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.	