

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



VarSet - πεδίο σταθερής αντιστάθμισης - 100kVAR 400V/ 50Hz - διακόπτης εισόδου

VLVFW1N03508AA

Κύριος

Ονομαστική Τάση Δικτύου	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Ονομαστική Αεργος Ισχύς	100 kvar
Τύπος Λειτουργίας	Σταθερό
Σειρά	PowerLogic
Σύντομο Όνομα Συσκευής	fixed capacitor bank
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Capacitor bank

Συμπληρωματικός

Network Pollution Level	Low polluted
[Gh/Sn] Harmonic Pollution Rate	15...25 %
[Thdu] Total Harmonic Distorsion Of Voltage	3...4 %
Power Per Step	100 kvar
Step Composition	100
Θέση Σύνδεσης	Πάνω
Capacitor Technology	PowerLogic PFC Capacitor
Περιγραφή Πόλων	3Π
Ανοχή Σε Χωρητικότητα	- 5 % σε 10 %
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	690 V
[Uimp] Ονομαστική Ανοχή Σε Κρουστική Τάση	6 kV
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Τάση	1.1 x Un (8 ώρες ανά 24 ώρες) συμμόρφωση με IEC 60831
[Imp] Μέγιστο Μόνιμο Ρεύμα	Πυκνωτής: 1.8 x In σε 480 V συμμόρφωση με IEC 60831 Μπαταρία: 1.43 x In σε 400 V συμμόρφωση με IEC 61439-2 Μπαταρία: 1.19 x In σε 415 V συμμόρφωση με IEC 61439-2
Main Incomer Protection	Circuit breaker protection
Ικανότητα Διακοπής	Icu 35 kA
Προσβασιμότητα Για Χειρισμό	Πρόσωση
Χρώμα	Χρώμα 1γκρι (RAL 7035)
Maximum Weight	64 kg
Ύψος	700 mm
Πλάτος	600 mm
Βάθος	300 mm

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Εξοπλισμός	Auxiliary transformer
Internal Voltage Transformer	400/230 V - 100 VA
Διαθέσιμη Λειτουργία	GenSet shedding contact Alarm contact

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61921
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	EAC CE ASEFA
Τοποθεσία Στερέωσης	Εσωτερικού χώρου
Βαθμός Προστασίας Ip	Ασφάλεια: IPxx B Environment: IP54
Βαθμός Προστασίας Ik	IK10
Σχετική Υγρασία	0...95 %
Υψόμετρο Λειτουργίας	<= 2000 m
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-5...45 °C
Μέση Θερμοκρασία Αέρα Περιβάλλοντος Για Λειτουργία	35 °C (annual) 45 °C (over 24 hours)

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	87,0 cm
Package 1 Width	80,0 cm
Package 1 Length	120,0 cm
Package 1 Weight	40,0 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)



Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nαι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.