


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



W600 stražnja modularna šina uređaja Prisma G



03004

⚠ Više se ne proizvodi od: 23. ožu 2023.

⚠ Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Prisma
Seriya Proizvoda	Prisma G
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Nosač
Pribor / Vrsta	Montažni pribor
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma G
Tip Šine	Mudularni Straga
Ugrađeni Uređaj	Altistart ATS01N103/106FT TeSys fiksirano D ili K sklopnici <= 40 A - Vodoravno TeSys fiksirano GV2 + D ili K sklopnici <= 40 A - Vodoravno TeSys fiksirano GV3Pxx1 + LC1D40 na D65 - Vodoravno TeSys fiksirano TeSys U - Vodoravno
Opis Polova	9 x 4P fiksirano D ili K sklopnici <= 40 A Vodoravno 9 x 3P fiksirano GV2 + D ili K sklopnici <= 40 A Vodoravno 7 x 3P fiksirano GV3Pxx1 + LC1D40 na D65 Vodoravno 9 x 3P fiksirano TeSys U Vodoravno

Dodatno

Installation Description	Podno stojeći ormar 600 mm Zidno montirani ormar 600 mm Pack enclosure 555 mm
Broj Vertikalnih Modulla [50Mm]	4 ATS01N103/106FT 600 mm podno stojeći ormar 4 ATS01N103/106FT 600 mm zidno montirani ormar 4 ATS01N103/106FT 555 mm Pack enclosure 3 D ili K sklopnici <= 40 A, izravno 600 mm podno stojeći ormar 3 D ili K sklopnici <= 40 A, izravno 600 mm zidno montirani ormar 3 D ili K sklopnici <= 40 A, izravno 555 mm Pack enclosure 5 GV2 + D ili K sklopnici <= 40 A, izravno 600 mm podno stojeći ormar 5 GV2 + D ili K sklopnici <= 40 A, izravno 600 mm zidno montirani ormar 5 GV2 + D ili K sklopnici <= 40 A, izravno 555 mm Pack enclosure 7 GV3Pxx1 + LC1D40 na D65, izravno 600 mm podno stojeći ormar 7 GV3Pxx1 + LC1D40 na D65, izravno 600 mm zidno montirani ormar 7 GV3Pxx1 + LC1D40 na D65, izravno 555 mm Pack enclosure 5 TeSys U, izravno 600 mm podno stojeći ormar 5 TeSys U, izravno 600 mm zidno montirani ormar 5 TeSys U, izravno 555 mm Pack enclosure 4 TeSys U, izravno 600 mm podno stojeći ormar 4 TeSys U, izravno 600 mm zidno montirani ormar 4 TeSys U, izravno 555 mm Pack enclosure
9 Mm Vrhovi	48
Količina Po Setu	Set od 1
Visina	35 mm
Širina	465 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Dubina	16 mm
Neto Masa Proizvoda	0,16 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okolina

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikati Proizvoda	ASEFA

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1,5 cm
Paket 1 Širina	3,5 cm
Paket 1 Dužina	47 cm
Paket 1 Težina	160 g

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

- ✓

Reach, Bez Svhc
- ✓

Bez Otrovnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzeću

Da
- ✓

Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda