


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



montažna ploča za INF32 horizontalnu/INF32–40 vertikalnu zakretnu ručicu

03113

! Više se ne proizvodi od: 12. svi 2023.

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Prisma
Serija Proizvoda	Prisma G
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Montažna ploča
Pribor / Vrsta	Montažni pribor
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma G Ormar
Opis Kućišta/Kabine	Podno stojeći ormar 600 mm Zidno montirani ormar 600 mm
Ugrađeni Uređaj	Fupact fiksirano INF32 produžena okretna ručica - Vertikalno Fupact fiksirano INF32 produžena okretna ručica - Vodoravno Fupact fiksirano INF40 produžena okretna ručica - Vertikalno
Opis Polova	4 x 3P fiksirano INF32 Vertikalno 1 x 3P fiksirano INF32 Vodoravno 1 x 4P fiksirano INF32 Vodoravno 3 x 4P fiksirano INF32 Vertikalno 4 x 3P fiksirano INF40 Vertikalno 3 x 4P fiksirano INF40 Vertikalno
Broj Vertikalnih Modulla [50Mm]	3 INF32, izravno 600 mm podno stojeći ormar 3 INF32, izravno 600 mm zidno montirani ormar 3 INF40, izravno 600 mm podno stojeći ormar 3 INF40, izravno 600 mm zidno montirani ormar
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Proizvoda	ASEFA

Dodatno

Zaštitna Obrada	Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
Završna Obrada	Mat Glatko
Boja	Bijela (RAL 9001)
Širina	600 mm
Visina	150 mm
Neto Masa Proizvoda	0,9 kg

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Širina Kućišta/Kabine	600 mm Prisma G podno stojeći ormar Fupact INF32 fiksirano produžena okretna ručica Vertikalno 3P 4 izravno 3 40 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar Fupact INF32 fiksirano produžena okretna ručica Vertikalno 3P 4 izravno 3 40 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar Fupact INF32 fiksirano produžena okretna ručica Vodoravno 3P 1 izravno 3 40 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar Fupact INF32 fiksirano produžena okretna ručica Vodoravno 3P 1 izravno 3 40 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar Fupact INF32 fiksirano produžena okretna ručica Vodoravno 4P 1 izravno 3 40 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar Fupact INF32 fiksirano produžena okretna ručica Vodoravno 4P 1 izravno 3 40 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar Fupact INF32 fiksirano produžena okretna ručica Vertikalno 4P 3 izravno 3 40 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar Fupact INF32 fiksirano produžena okretna ručica Vertikalno 4P 3 izravno 3 40 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar Fupact INF40 fiksirano produžena okretna ručica Vertikalno 3P 4 izravno 3 40 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar Fupact INF40 fiksirano produžena okretna ručica Vertikalno 3P 4 izravno 3 40 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar Fupact INF40 fiksirano produžena okretna ručica Vertikalno 4P 3 izravno 3 40 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar Fupact INF40 fiksirano produžena okretna ručica Vertikalno 4P 3 izravno 3 40 mm
-----------------------	--

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1,800 cm
Paket 1 Širina	14,600 cm
Paket 1 Dužina	47,000 cm
Paket 1 Težina	900,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	CAR
Broj Jedinica U Paketu 2	20
Paket 2 Visina	20,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dužina	60,000 cm
Paket 2 Težina	18,760 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica U Paketu 3	80
Paket 3 Visina	45,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	120,000 cm
Paket 3 Težina	75,040 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

- ✓

Reach, Bez Svhc
- ✓

Bez Otrovnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzeću

Da
- ✓

Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda