


# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## montažna ploča ISFT 160, fiksna vertikalna W300

03123

! Više se ne proizvodi od: 12. svi 2023.

! Više se ne proizvodi

### Osnovno

|                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponuda                          | Prisma                                                                                                                                       |
| Serija Proizvoda                | Prisma G                                                                                                                                     |
| Vrsta Proizvoda Ili Dijela      | Montažna ploča                                                                                                                               |
| Pribor / Vrsta                  | Montažni pribor                                                                                                                              |
| Opseg Kompatibilnosti           | Prisma Prisma Pack 250 kanal<br>Prisma Prisma G kanal                                                                                        |
| Opis Kućišta/Kabine             | Podno stojeći kanal 300 mm<br>Zidno montirani kanal 300 mm<br>Pack enclosure 300 mm                                                          |
| Ugrađeni Uređaj                 | Fupact fiksirano ISFT160 ručka nosača osigurača - Vertikalno                                                                                 |
| Opis Polova                     | 1 x 3P fiksirano ISFT160 Vertikalno                                                                                                          |
| Broj Vertikalnih Modulla [50Mm] | 6 ISFT160, izravno 300 mm podno stojeći kanal<br>6 ISFT160, izravno 300 mm zidno montirani kanal<br>9 ISFT160, izravno 300 mm Pack enclosure |
| Standardi                       | IEC 61439-2                                                                                                                                  |
| Certifikati Proizvoda           | ASEFA                                                                                                                                        |

### Dodatno

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštitna Obrada       | Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Završna Obrada        | Glatko<br>Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Boja                  | Bijela (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Širina                | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visina                | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Neto Masa Proizvoda   | 0,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Širina Kućišta/Kabine | 300 mm Prisma G podno stojeći kanal Fupact ISFT160 fiksirano ručka nosača osigurača Vertikalno 3P 1 izravno 6 150 mm<br>300 mm Prisma G zidno montirani kanal Fupact ISFT160 fiksirano ručka nosača osigurača Vertikalno 3P 1 izravno 6 150 mm<br>300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Fupact ISFT160 fiksirano ručka nosača osigurača Vertikalno 3P 1 izravno 9 150 mm |

### Broj pakirnih jedinica

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Mjerna Jedinica Paketa 1 | PCE      |
| Broj Jedinica U Paketu 1 | 1        |
| Paket 1 Visina           | 6,500 cm |

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Paket 1 Širina           | 10,000 cm  |
| Paket 1 Dužina           | 22,000 cm  |
| Paket 1 Težina           | 400,000 g  |
| Mjerna Jedinica Paketa 2 | CAR        |
| Broj Jedinica U Paketu 2 | 12         |
| Paket 2 Visina           | 20,000 cm  |
| Paket 2 Širina           | 40,000 cm  |
| Paket 2 Dužina           | 60,000 cm  |
| Paket 2 Težina           | 5,560 kg   |
| Mjerna Jedinica Paketa 3 | P12        |
| Broj Jedinica U Paketu 3 | 48         |
| Paket 3 Visina           | 55,000 cm  |
| Paket 3 Širina           | 80,000 cm  |
| Paket 3 Dužina           | 120,000 cm |
| Paket 3 Težina           | 22,240 kg  |

## Ugovorno jamstvo

|         |           |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost   RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrovnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću   [Da](#)

✓ Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs   Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)  
[Izjava EU RoHS](#)

Propis Rohs Za Kinu   [Izjava RoHS za Kinu](#)  
Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)

Izjava O Očuvanju Okoliša   [Ekološki profil proizvoda](#)