


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



obična horizontalna ravna sabirnica Linergy BS 80x5 L2000



04538

! Više se ne proizvodi od: 15. lip 2023.

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Linergy
Serija Proizvoda	Linergy
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Bakrena sabirnica
Naziv Proizvoda	Linergy BS
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma P Ormar
Opis Sabirnice	Plosnati vodiči
Količina Po Setu	Set od 1

Dodatno

Smjer Ugradnje	Vodoravno odozgo Vodoravno odozdo
Opis Kućišta/Kabine	Kabina 650 mm Kabina 650 + 150 mm Kanal kabine 300 mm Kanal kabine 400 mm
[Ie] Nazivna Struja Rada	1000 A 35 °C
[Icw] Nazivna Struja Otpornosti Na Kratki Spoj	25 kA 1 s) 2 potpore 50 kA 1 s) 3 potpore
Podnosiva Struja	1000 A 35 °C <= IP31 900 A 35 °C > IP31
Presjek Sabirnice	80 x 5 mm
Dužina	2000 mm
Visina	150 mm
Neto Masa Proizvoda	7,9 kg
Tip Priključka Sabirnice	Bez rupe
Debljina	5 mm

Okolina

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikati Proizvoda	ASEFA

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
--------------------------	-----

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1,5 cm
Paket 1 Širina	14,0 cm
Paket 1 Dužina	210,0 cm
Paket 1 Težina	7,9 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	PAL
Broj Jedinica U Paketu 2	80
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	210 cm
Paket 2 Dužina	120 cm
Paket 2 Težina	632,2 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
✓	Bez Pvc-A	
✓	Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata	

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja