

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kaedra – za strujne utičnice – 4 otvora – 1 x 8 modula – 1 priključni blok

13179

Cijena* bez PDV-a: 41,47 EUR

Osnovno

Ponuda	Mureva
Naziv Proizvoda	Mureva Enclosure
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Ormar otporan na vremenske uvjete
Tip Razdjelnika	Kučiste za strujnu utičnicu
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče

Dodatno

Ugradnja Razdjelnika	Nadžbukni
9 Mm Vrhovi	16
Broj 18 Mm Modula Po Redu	8
Ukupan Broj 18 Mm Modula	8
Broj Vodoravnih Redova	1
Klasa Električne Izolacije	Dvostruka izolacija Klasa II
Broj Otvora Sučelja	4
Broj Ploča	1 zaupravljanje pritisnim gumbima 4 za65 x 85 strujne utičnice
Omogućena Oprema	2 remen za ožičenje 1 ploča za tipkalo 4 ploča za 65 x 85 strujnu utičnicu
Tip Prednjeg Pokrova	Prozirna
Disipacija Snage U W	15 W
[In] Nazivna Struja	63 A
Tip Šine	DIN
Broj Pg-Iso Izreza	7
Opis Opcija Za Zaključavanje	Opcijska brava
Materijal Razdjelnika	Kučiste: samogasivi polimer
Neto Masa Proizvoda	2 kg
Osnovna Dimenzija	90 x 100 mm
Širina	236 mm
Visina	460 mm
Dubina	160 mm
Unutarnja Dubina	91 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Boja	Vrata: prozirna zelena Ormar: Svijetlo sivo (RAL 7035)
------	---

Okolina

Standardi	EN 62262 IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Otpornost Na Plamen	650 °C u skladu sIEC 60695-2-1
Ip Stupanj Zaštite	IP65u skladu sIEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK09 u skladu sEN 50102
Karakteristike Okoliša	UV otporan: klasa 3 u skladu sISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sISO 4892-2:2013
Kategorija Prenapona	II
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-25...40 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	17,4 cm
Paket 1 Širina	26,3 cm
Paket 1 Dužina	47,3 cm
Paket 1 Težina	1,96 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	P12
Broj Jedinica U Paketu 2	42
Paket 2 Visina	117,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dužina	120,0 cm
Paket 2 Težina	96,924 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Materijali manjeg utjecaja na okoliš Transparentnost RoHS/REACH

Učinci resursa

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

25

Učinkovitost dobrobiti

✓

Informacije O Rohs Izuzeću

Da

✓

Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Uredba Reach

[Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs

Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)

Propis Rohs Za Kinu

[Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša

[Ekološki profil proizvoda](#)

Profil Cirkularnosti

Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja