

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Kaedra – za strujne utičnice – 8 otvora – 1 x 18 modula – 1 priključni blok

13182

**Cijena\* : 96,29 EUR**

### Osnovno

Opseg	Kaedra
Vrsta proizvoda ili dijela	Ormar otporan na vremenske uvjete
Tip kućišta	Kućište za strujnu utičnicu
Pribor koji se isporučuje s ormarom	2 vezice za ožičenje 2 ploče za tipkala 8 ploča za utičnice 65 x 85
Opis ploče za montiranje	Bez montažne ploče

### Dodatno

Montiranje kućišta	Površina
Broj 18 mm modula po redu	18
Ukupan broj 18 mm modula	19
Broj vodoravnih redova	1
Klasa električne izolacije	Klasa II Dvostruka izolacija
Broj otvora sučelja	8
Broj ploča	2 upravljanje pristisnim gumbima 8 65 x 85 strujne utičnice
Omogućena oprema	2 remen za ožičenje 8 ploča za 65 x 85 strujnu utičnicu 2 ploča za tipkalo
Tip prednjeg pokrova	Prozirna
Disipirana snaga u W	39 W
[In] nazivna struja	90 A
Tip pregrade	DIN
Broj PG-ISO izreza	17
Broj blokova stezaljki	116
Opis opcija za zaključavanje	Opcijska brava
Materijal kućišta	Kućište samogasivi polimer
Masa proizvoda	3,4 kg
Dimenzije osnove	90 x 100 mm

\* Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Širina	448 mm
Visina	460 mm
Dubina	160 mm
Unutarnja dubina	91 mm
Boja	Vrata prozirna zelena Ormar Svijetlo sivo (RAL 7035)

## Okolina

Norme	IEC 60439-3 EN 62262 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 670 IEC 60529
Otpornost na plamen	650 °CIEC 60695-2-1
IP stupanj zaštite	IP65u skladu sIEC 60529
IK stupanj zaštite	IK09 EN 50102
Karakteristike okoliša	UV otporan klasa 3ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacijelSO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...40 °C

## Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	Db
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	47,0 cm
Paket 1 Širina	46,8 cm
Paket 1 Dužina	16,8 cm
Paket 1 Težina	3,35 kg
Mjerna jedinica Paketa 2	P12
Broj Jedinica u Paketu 2	18
Paket 2 Visina	80,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dužina	120,0 cm
Paket 2 Težina	75,702 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a> Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>

---

<b>Halogeni elementi</b>	Bez halogenih elemenata
--------------------------	-------------------------

---

<b>Minimum percentage of recycled plastic content</b>	24
---	----

  

<b>Ugovorno jamstvo</b>	
-------------------------	--

---

<b>Jamstvo</b>	18 months
----------------	-----------

**Preporučene zamjene**