

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



mini Kaedra – za modularni uređaj
– 1 otvor – 12 modula – 2
priključna bloka

13444

Cijena* bez PDV-a: 52,20 EUR

Osnovno

Ponuda	Mureva
Naziv Proizvoda	Mureva Enclosure
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Ormar otporan na vremenske uvjete
Tip Razdjelnika	Mini kućište za modularni uređaj
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče

Dodatno

Ugradnja Razdjelnika	Nadžbukni
9 Mm Vrhovi	24
Broj 18 Mm Modula Po Redu	12
Ukupan Broj 18 Mm Modula	12
Broj Vodoravnih Redova	1
Klasa Električne Izolacije	Klasa II Dvostruka izolacija
Omogućena Oprema	1 oprema za označavanje 2 blok stezaljki 8 rupa
Tip Prednjeg Pokrova	Prozirna
Disipacija Snage U W	19 W
[In] Nazivna Struja	63 A
Tip Šine	DIN
Broj Pg-Iso Izreza	7
Broj Priklučnih Blokova	2 Zemlja / nula (Vijčani spoj) sa8 outgoers
Priklučki Distribucijskog Bloka	8 x 10 mm² 8 x 16 mm²
Opis Opcija Za Zaključavanje	Opcijska brava
Materijal Razdjelnika	Samogasivi polimer
Širina	267 mm
Visina	200 mm
Dubina	112 mm
Unutarnja Dubina	56 mm
Boja	Vrata: prozirna zelena Ormar: Svijetlo sivo (RAL 7035)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolina

Standardi	EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1
Otpornost Na Plamen	650 °C u skladu sIEC 60695-2-1
Ip Stupanj Zaštite	IP65u skladu sIEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK09 u skladu sEN 50102
Karakteristike Okoliša	UV otporan: klasa 3 u skladu sISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sISO 4892-2:2013
Kategorija Prenapona	II
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...60 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	11,000 cm
Paket 1 Širina	20,000 cm
Paket 1 Dužina	26,500 cm
Paket 1 Težina	935,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	CAR
Broj Jedinica U Paketu 2	4
Paket 2 Visina	22,000 cm
Paket 2 Širina	35,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	4,093 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica U Paketu 3	96
Paket 3 Visina	80,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	120,000 cm
Paket 3 Težina	113,280 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Materijali manjeg utjecaja na okoliš Transparentnost RoHS/REACH

Učinci resursa

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

24

Učinkovitost dobrobiti

✓

Informacije O Rohs Izuzeću

Da

✓

Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja