



⚠ Više se ne proizvodi

Komercijalni status

Više se ne proizvodi od: 30 rujan 2020

Kraj radnog vijeka: 10 listopad 2020

28631 nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.

Osnovno

Serija proizvoda	NG160
Vrsta proizvoda ili dijela	Prekidač
Skraćeno ime uređaja	NG160N
Naziv prekidača	NG160N
Namjena uređaja	Distribucija
Opis polova	4P
Opis zaštićenih polova	4t
Vrsta mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[In] nazivna struja	125 A at 40 °C
Kod prekidne moći	N
Prekidna moć	10 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 16 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 40 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ics] nazivna prekidna moć	30 kA 220/240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 500 V AC 50/60 Hz 12 kA 440 V AC 50/60 Hz 18,75 kA 380/415 V AC 50/60 Hz
Prikladnost za izolaciju	Yes
Naziv prekidne jedinice	TM-D
Tehnologija prekidne jedinice	Termalno-magnetsko
Razred prekidne jedinice	125 A
Vrsta zaštite	Zaštita od kratkog spoja (magnetska) Zaštita od preopterećenja (termalna)

Dodatno

Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Utisnuto

Pomoć za montažu	35 mm simetrišna DIN šina
Gornji priključak	Srijeda
Doljni spoj	Srijeda
Priključci - stezaljke	Tunel - stezaljke
Mehanička izdržljivost	10000 ciklus/a
Električna izdržljivost	5000 ciklus/a 440 V
Lokalna signalizacija	Indikacija uključeno/isključeno
Struja magnetskog prekidanja	1250 A
Podešavanje detekcije sa zadržkom tipa Ir	Fiksirano
Zaštita od curenja struje zemljospoja	Zasebni blok
Visina	120 mm
Širina	120 mm
Dubina	82,5 mm
Kompatibilnost proizvoda	Jedna stezaljka

Okolina

Norme	IEC 60947-3
-------	-------------

Packing Units

Paket 1 Težina	1,537 kg
Paket 1 Visina	1,600 dm
Paket 1 Širina	1,250 dm
Paket 1 Duljina	1,280 dm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------