



⚠ Više se ne proizvodi

### Komercijalni status

Više se ne proizvodi od: 23 siječanj 2021

Kraj radnog vijeka: 24 siječanj 2021

28641 nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.

### Osnovno

Serija proizvoda	NG160
Vrsta proizvoda ili dijela	Prekidač
Skraćeno ime uređaja	NG160H
Naziv prekidača	NG160H
Namjena uređaja	Distribucija
Opis polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Vrsta mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[In] nazivna struja	125 A at 40 °C
Kod prekidne moći	H
Prekidna moć	15 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 22 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 36 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ics] nazivna prekidna moć	27 kA 380/415 V AC 50/60 Hz 37,5 kA 220/240 V AC 50/60 Hz 11,25 kA 500 V AC 50/60 Hz 16,5 kA 440 V AC 50/60 Hz
Prikladnost za izolaciju	Yes
Naziv prekidne jedinice	TM-D
Tehnologija prekidne jedinice	Termalno-magnetsko
Razred prekidne jedinice	125 A
Vrsta zaštite	Zaštita od kratkog spoja (magnetska) Zaštita od preopterećenja (termalna)

### Dodatno

Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Utisnuto

Pomoć za montažu	35 mm simetrišna DIN šina
Gornji priključak	Sprijeda
Doljni spoj	Sprijeda
Priključci - stezaljke	Tunel - stezaljke
Mehanička izdržljivost	10000 ciklus/a
Električna izdržljivost	5000 ciklus/a 440 V
Lokalna signalizacija	Indikacija uključeno/isključeno
Struja magnetskog prekidanja	1250 A
Podešavanje detekcije sa zadržkom tipa Ir	Fiksirano
Zaštita od curenja struje zemljospoja	Zasebni blok
Visina	120 mm
Širina	90 mm
Dubina	82,5 mm
Kompatibilnost proizvoda	Jedna stezaljka

## Okolina

Norme	IEC 60947-3
-------	-------------

## Packing Units

Paket 1 Težina	1,180 kg
Paket 1 Visina	1,000 dm
Paket 1 Širina	1,300 dm
Paket 1 Duljina	1,600 dm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju vijeka trajanja</a>

## Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------