

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



AD:učinski rastavljač Masterpact
NW08NA – 800 A – 690 V – 4 pola
– zračni

48241

Cijena* bez PDV-a: 3.673,10 EUR

Osnovno

Ponuda	MasterPacT
Naziv Proizvoda	Masterpact NW
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Rastavljač sklopka
Skraćeno Ime Uređaja	Masterpact NW08
Naziv Sklopnika	Masterpact NW08NA
Namjena Uređaja	Zaštita
Opis Polova	4P
Vrsta Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ie] Nazivna Pogonska Struja	800 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	1000 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-3
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	12 kV u skladnosti sa IEC 60947-3
[Icm] Nazivna Prekidna Moć Kratkog Spoja	88 kA 220...690 V ACpri50/60 Hz
Kod Prekidne Moći	NA
Prikladnost Za Izolaciju	Da u skladnosti sa IEC 60947-3
Indikator Pozicije Kontakta	Da
Providni Prekidač	Ne
Stupanj Onečišćenja	4 u skladnosti sa IEC 60664-1

Dodatno

Tip Upravljanja	Tipkalo
Način Montiranja	Izvlačivi
Pomoć Za Montažu	Kučište
Stopa Rada	10 cik/h maksimum
[Icw] Nazivna Struja Otpornosti Na Kratki Spoj	42 kA 1 s IEC 60947-3
Mehanička Trajnost	12500 ciklus/a bez održavanja u skladnosti sa IEC 60947-3 25000 ciklus/a uz održavanje u skladnosti sa IEC 60947-3
Električna Izdržljivost	AC-23A 10000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladnosti sa IEC 60947-3 AC-23A 10000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladnosti sa IEC 60947-3 AC-3 6000 ciklus/a 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladnosti sa IEC 60947-3
Doseg Priključka	115 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Visina	352 mm
Širina	537 mm
Dubina	297 mm
Neto Masa Proizvoda	80 kg

Okolina

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati Proizvoda	ASEFA ASTA
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-35...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	30,5 cm
Paket 1 Širina	29,5 cm
Paket 1 Dužina	49,5 cm
Paket 1 Težina	53,434 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

 Bez Pvc-A

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Sukladno s izuzećima

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti [Informacije o kraju vijeka trajanja](#)