

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Industrijska utičnica PratiKa – 63 A – 3P + E – 380...415 V AC – IP67

81182

Cijena* bez PDV-a: 52,30 EUR

Osnovno

Ponuda	Mureva
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Utičnica
Skraćeno Ime Uređaja	Mureva socket
Kategorija Priključka, Utičnice	Niski napon
Opis Polova	3P + E
Vrsta Mreže	AC
Standardni Izlaz	Industrijski

Dodatno

Način Montiranja	Zidno montiran
Oblik Priključka, Utičnice, Kontrolne Stanice	Pod kutem
[In] Nazivna Struja	63 A
[Ue] Nazivni Radni Napon	380...415 V
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Stopica Za Uzemljenje Pozicija U Smjeru Kazaljke Na Satu	6 h
Materijal Utičnice	Kučište samogaseći inženjerski polimer
Materijal Kontakata	Pinovi nehrđajući čelik Rukavi poniklana mjed Opruge nehrđajući čelik
Priključci	Pričvrсни vijci, potpuno olabavljeni
Poprečni Presjek Kabela	6...25 mm ²
Uvod Kabela	Kabelska uvodnica
Tip Navoja	Pg 36
Neto Masa Proizvoda	0,987 kg
Osnovna Dimenzija	104 x 162 mm
Visina	255 mm
Širina	104 mm
Dubina	180 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)
Boja Napona	Crvena

Okolina

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Standardi	EN 60309-2 EN 60309-1
Ip Stupanj Zaštite	IP67 u skladnosti sa IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost Na Plamen	850 °C IEC 60695-2-11
Relativna Vlažnost	50 %pri40 °C 70 %pri30 °C 90 %pri20 °C
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	35 °C 86400 s)

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	18,500 cm
Paket 1 Širina	10,500 cm
Paket 1 Dužina	25,000 cm
Paket 1 Težina	1,003 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	5
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	5,530 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica U Paketu 3	40
Paket 3 Visina	50,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	120,000 cm
Paket 3 Težina	55,816 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Informacije O Rohs Izuzeću

Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja