

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Industrijska utičnica PratiKa – 63 A – 3P + N + E – 380...415 V AC – IP67

81183

Osnovno

Opseg	PratiKa
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
Skraćeno ime uređaja	utičnice PratiKa
Kategorija priključka, utičnice	Niski napon
Opis polova	3P + N + E
Vrsta mreže	AC
Standardni izlaz	Industrijski

Dodatno

Način montiranja	Zidno montiran
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice	Pod kutem
[In] nazivna struja	63 A
[Ue] nazivni radni napon	380...415 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu	6 h
Materijal utičnice	Kućište samogaseći inženjerski polimer
Materijal kontakata	Pinovi nehrđajući čelik Rukavi poniklana mjed Opruge nehrđajući čelik
Priključci	Pričvrtni vijci, potpuno olabavljeni
Poprečni presjek kabela	6...25 mm ²
Uvod kabela	Kabelska uvodnica
Tip navoja	Pg 36
Masa proizvoda	1,02 kg
Dimenzije osnove	104 x 162 mm
Visina	255 mm
Širina	104 mm
Dubina	180 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Boja napona	Crvena
-------------	--------

Okolina

Norme	EN 60309-2 EN 60309-1
IP stupanj zaštite	IP67 u skladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK08u skladu sEN 62262
Otpornost na plamen	850 °C IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	35 °C 86400 s)

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	1,04 kg
Paket 1 Visina	10,8 cm
Paket 1 Širina	18 cm
Paket 1 Duljina	25,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	5
Paket 2 Težina	5,621 kg
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Duljina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------