

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Utikač PratiKa, vijčani spoj-ravni- 125 A-3P + N + E-380...415 V AC- IP67

81395

Osnovno

Opseg	PratiKa
Vrsta proizvoda ili dijela	Utikač
Skrraćeno ime uređaja	utikač PratiKa
Kategorija priključka, utičnice	Niski napon
Opis polova	3P + N + E
Vrsta mreže	AC
Standardni izlaz	Industrijski

Dodatno

Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice	Ravno
[In] nazivna struja	125 A
[Ue] nazivni radni napon	380...415 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu	6 h
Materijal utičnice	Kučište samogaseći inženjerski polimer
Materijal kontakata	Pinovi poniklana mjed
Priključci	Pričvrtni vijci
Poprečni presjek kabela	16...70 mm ²
Vanjski dijametar kabela	26...48 mm
Uvod kabela	Kabelska uvodnica
Tip navoja	Pg 48
Masa proizvoda	1,46 kg
Visina	325 mm
Širina	131 mm
Dubina	131 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)
Boja napona	Crvena

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolina

Norme	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP stupanj zaštite	IP67 u skladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK08u skladu sEN 62262
Otpornost na plamen	850 °C IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Radna visina	2000 m
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	1,466 kg
Paket 1 Visina	12,9 cm
Paket 1 Širina	13,5 cm
Paket 1 Duljina	30,6 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	5
Paket 2 Težina	7,817 kg
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Duljina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------