

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Acti 9 – Pomoćni kontakt iOF/ SD+OF – 2OC – AC/DC

A9A26929

⚠ Više se ne proizvodi od: 4. ruj 2023.

⚠ Više se ne proizvodi

### Osnovno

|                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponuda Proizvoda           | Acti 9                                                                                                                                                                    |
| Vrsta Proizvoda Ili Dijela | Dupli OC ili kontakt za kvar                                                                                                                                              |
| Skraćeno Ime Uređaja       | iOF/SD+OF                                                                                                                                                                 |
| Sastav Signalnih Kontakata | 2 preklopna (C/O)                                                                                                                                                         |
| [In] Nazivna Struja        | DC-12 1 A at 130 V, DC<br>DC-12 1,5 A at 60 V, DC<br>DC-12 2 A at 48 V, DC<br>DC-12 6 A at 24 V, DC<br>AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz<br>AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz |
| 9 Mm Vrhovi                | 1                                                                                                                                                                         |

### Dodatno

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Nazivni Napon Izolacije                                 | 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Uimp] Nazivni Impulсни Podnosivi Napon                      | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lokalna Signalizacija                                        | Mehanički lokator                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Način Montiranja                                             | Fiksirano                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pomoć Za Montažu                                             | DIN nosač                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kompatibilnost Kombinirane Sabirnice I Distribucijskog Bloka | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visina                                                       | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Širina                                                       | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dubina                                                       | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neto Masa Proizvoda                                          | 43 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Boja                                                         | Bijela                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Priključci - Stezaljke                                       | Vijčane stezaljke top and bottom) 2 2,5 mm <sup>2</sup> - Krut<br>Vijčane stezaljke top and bottom) 2 1,5 mm <sup>2</sup> - Fleksibilni s tuljkom<br>Vijčane stezaljke top and bottom) 1 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - Fleksibilni<br>Vijčane stezaljke top and bottom) 1 1...4 mm <sup>2</sup> - Krut |
| Dužina Skidanja Izolacije                                    | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Okretni Moment Zatezanja                                     | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Okolina

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Standardi                     | EN/IEC 60947-5-1   |
| Prilagođeno Torpskim Uvjetima | 2 EN/IEC 60947-5-1 |

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu         | -35...70 °C |
| Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju | -40...85 °C |

## Broj pakirnih jedinica

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Mjerna Jedinica Paketa 1 | PCE       |
| Broj Jedinica U Paketu 1 | 1         |
| Paket 1 Visina           | 7,500 cm  |
| Paket 1 Širina           | 2,400 cm  |
| Paket 1 Dužina           | 9,200 cm  |
| Paket 1 Težina           | 50,000 g  |
| Mjerna Jedinica Paketa 2 | BB1       |
| Broj Jedinica U Paketu 2 | 12        |
| Paket 2 Visina           | 8,500 cm  |
| Paket 2 Širina           | 10,000 cm |
| Paket 2 Dužina           | 27,000 cm |
| Paket 2 Težina           | 693,000 g |
| Mjerna Jedinica Paketa 3 | S03       |
| Broj Jedinica U Paketu 3 | 120       |
| Paket 3 Visina           | 30,000 cm |
| Paket 3 Širina           | 30,000 cm |
| Paket 3 Dužina           | 40,000 cm |
| Paket 3 Težina           | 7,600 kg  |

## Ugovorno jamstvo

|         |           |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost   RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

|              |                            |    |
|--------------|----------------------------|----|
| <div>✓</div> | Reach, Bez Svhc            |    |
| <div>✓</div> | Bez Otrovnih Teških Metala |    |
| <div>✓</div> | Bez Žive                   |    |
| <div>✓</div> | Informacije O Rohs Izuzeću | Da |

Certifikati i standardi

|                           |                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba Reach              | <a href="#">Izjava REACH</a>                                                                                                                         |
| Direktiva Eu Rohs         | Sukladno<br><a href="#">Izjava EU RoHS</a>                                                                                                           |
| Propis Rohs Za Kinu       | <a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a><br>Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)                                    |
| Izjava O Očuvanju Okoliša | <a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>                                                                                                            |
| Weee                      | Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom. |
| Profil Cirkularnosti      | <a href="#">Informacije o kraju vijeka trajanja</a>                                                                                                  |