Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije

Acti 9 K60N 3P – 16 A – Krivulja C 6000 A

A9K02316

Cijena* bez PDV-a: 10,13 EUR

Osnovno

Namjena Uređaja	Distribucija
Ponuda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 K60
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Minijaturni prekidač
Skraćeno Ime Uređaja	K60N
Opis Polova	3P
Broj Zaštićenih Polova	3
[In] Nazivna Struja	16 A
Vrsta Mreže	AC
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Kod Krivulje	C
Prekidna Moć	6000 A Icnpri400 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Kategorija Korištenja	Kategorija A IEC 60947-2
Prikladnost Za Izolaciju	Da u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Standardi	EN/IEC 60898-1
Certifikati Proizvoda	OVE VDE

Dodatno

Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Granica Magnetskog Prekidanja	5...10 x In
[Ics] Nazivna Prekidna Moć	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Klasa Ograničenja	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Indikator Pozicije Kontakta	Ne
Tip Upravljanja	Ručica
Lokalna Signalizacija	Bez
Način Montiranja	Fiksirano
Pomoć Za Montažu	DIN nosač
Kompatibilnost Kombinirane Sabirnice I Distribucijskog Bloka	Donja strana dvostruki priključak (biconnect)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

9 Mm Vrhovi	6
Visina	81 mm
Širina	54 mm
Dubina	70 mm
Neto Masa Proizvoda	0,36 kg
Boja	Bijela
Mehanička Izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna Izdrđljivost	20000 ciklus/a
Priključci - Stezaljke	Tunel - stezaljke s doljnje strane) 0,5…35 mm² Krut Tunel - stezaljke gornji) 0,5…35 mm² Krut Tunel - stezaljke s doljnje strane) 0,5…25 mm² Fleksibilni Tunel - stezaljke gornji) 0,5…25 mm² Fleksibilni
Dužina Skidanja Izolacije	14 mmzavrh ili dno
Okretni Moment Zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno
Zaštita Od Curenja Struje Zemljospoja	Bez

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20 u sukladnosti sa IEC 60529
Stupanj Onečišćenja	2 u sukladnosti sa IEC 60898-1 2 u sukladnosti sa EN 60898-1
Kategorija Prenapona	II
Prilagođeno Torpskim Uvjetima	2 IEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 %pri55 °C
Radna Visina	0...2000 m
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25…70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40…70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,5 cm
Paket 1 Širina	5,4 cm
Paket 1 Dužina	8,5 cm
Paket 1 Težina	316 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	4
Paket 2 Visina	8 cm
Paket 2 Širina	8,8 cm
Paket 2 Dužina	22,7 cm
Paket 2 Težina	1,336 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	48
Paket 3 Visina	30 cm

Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	16,744 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO_2.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >

Materijali manjeg utjecaja na okoliš

Transparentnost

RoHS/REACh

Učinci resursa

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content	56

Učinkovitost dobrobiti

Bez Žive	
Informacije O Rohs Izuzeću	Da
Bez Halogenih Elemenata	

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja