



Osnovno

Namjena uređaja	Distribucija
Opseg	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 iK60
Vrsta proizvoda ili dijela	Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja	IK60N
Opis polova	1P
Broj zaštićenih polova	1
[In] nazivna struja	6 A at 30 °C
Vrsta mreže	AC
Tehnologija prekidne jedinice	Termalno-magnetsko
Kod krivulje	B
Prekidna moć	6000 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Prikladnost za izolaciju	Yes conforming to EN/IEC 60898-1
Norme	EN/IEC 60898-1

Dodatno

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Granica magnetskog prekidanja	3...5 x In
[Ics] nazivna prekidna moć	6000 A 100 % conforming to EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Klasa ograničenja	3 conforming to EN/IEC 60898-1
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
[Uimp] nazivni impulсни podnosivi napon	4 kV conforming to EN/IEC 60898-1
Indikator pozicije kontakta	Ne
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	Indikacija uključeno/isključeno

Način montiranja	Natisni
Pomoć za montažu	DIN nosač
9 mm vrhovi	2
Visina	85 mm
Širina	18 mm
Dubina	78,5 mm
Masa proizvoda	100 g
Boja	White
Mehanička izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna izdržljivost	10000 cycles
Opis opcija za zaključavanje	Lokot
Priključci - stezaljke	Tunnel type terminal (top or bottom) 1...25 mm ² rigid Tunnel type terminal (top or bottom) 1...16 mm ² flexible
Dužina skidanja izolacije	14 mm for top or bottom connection
Tightening torque	2 N.m top or bottom
Zaštita od curenja struje zemljospoja	Bez

Okolina

IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja	2 conforming to EN/IEC 60898-1
Kategorija prenapona	III
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...85 °C

Packing Units

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	109 g
Paket 1 Visina	1,8 cm
Paket 1 Širina	7,5 cm
Paket 1 Duljina	9,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	12
Paket 2 Težina	1,364 kg
Paket 2 Visina	8,5 cm
Paket 2 Širina	10 cm
Paket 2 Duljina	22 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	132
Paket 3 Težina	15,451 kg
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Duljina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu

Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi	Bez halogenih elemenata

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------