

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



iPRD20 modularni odvodnik prenapona - 1P + N - 350V

A9L20500

Cijena* bez PDV-a: 62,60 EUR

Osnovno

Ponuda Proizvoda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 iPRD
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Odvodnik prenapona sa uloškom
Skraćeno Ime Uređaja	iPRD20
Namjena Uređaja	Distribucija
Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Certifikati Proizvoda	CE
Oznake Kvalitete	KEMA-KEUR NF
Opis Polova	1P + N
Daljinsko Signaliziranje	Bez
Tip Odvodnika Prenapona	Električna distribucijska mreža
Sustav Uzemljenja	TT TN-S

Dodatno

Tip Klase Odvodnika Prenapona	Tip 2
Tehnologija Odvodnika Prenapona	MOV + GDT
[Ue] Radni Nazivni Napon	230/400 V AC +/- 10 %/50/60 Hz
[In] Nazivna Struja Pražnjenja	Istofazni (common mode) 5 kA L/PE Istofazni (common mode) 5 kA N/PE Istofazno 5 kA L/N)
[Imax] Maksimalna Struja Pražnjenja	Istofazni (common mode) 20 kA L/PE Istofazni (common mode) 20 kA N/PE Istofazno 20 kA L/N
[Uc] Maksimalni Trajni Radni Napon	Istofazni (common mode) 260 V N/PE Istofazni (common mode) 350 V L/PE Istofazno 350 V L/N
Maksimalni Nivo Napona Zaštite [Up]	Istofazno <1,1 kV tip 2 L/N Istofazni (common mode) <1,4 kV tip 2 N/PE
[Ut] Trenutni Prenapon	337 V L/N 5 s izdržljivost 1200 V N/PE 200 ms samosigurni način 442 V L/PE 5 s izdržljivost 1453 V L/PE 200 ms samosigurni način

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Tip Uređaja Rastavljača	Pripadni prekidač iC60N 20 A C - Icu 10 kA Pripadni prekidač iC60H 20 A C - Icu 15 kA Pripadni prekidač iC60L 20 A C - Icu 25 kA Pripadni prekidač NG125H 20 A C - Icu 36 kA Pripadni prekidač NG125L 20 A C - Icu 50 kA Pripadni rastalni osigurač gG 40 A - Icu 15 kA Pripadni rastalni osigurač gG 80 A - Icu 50 kA
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač (DIN nosač)
9 Mm Vrhovi	4
Visina	85 mm
Širina	36 mm
Dubina	69 mm
Neto Masa Proizvoda	0,211 kg
Boja	Bijela (RAL 9003)
[Ipe] Diferencijalna Struja	0,6 mA 0,003 mA
Priključci - Stezaljke	Tunel - stezaljke donja strana) 2,5...35 mm ² Tunel - stezaljke gore) 2,5...35 mm ²
Okretni Moment Zatezanja	2,5 N.m

Okolina

Ik Stupanj Zaštite	IK03 conforming to IEC 62262
Relativna Vlažnost	5...95 %
Radna Visina	2000 m
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...60 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,2 cm
Paket 1 Širina	7,2 cm
Paket 1 Dužina	9,2 cm
Paket 1 Težina	236 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	6
Paket 2 Visina	8,5 cm
Paket 2 Širina	10 cm
Paket 2 Dužina	28 cm
Paket 2 Težina	1,48 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	54
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm

Paket 3 Težina

13,878 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo

18 months

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost [RoHS/REACH](#)

Učinkovitost dobiti

Reach, Bez Svhc

Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs [Sukladno](#)
[Izjava EU RoHS](#)

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Profil Cirkularnosti [Informacije o kraju vijeka trajanja](#)