

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## iID – zaštita od propuštanja uzemljenja – 2P – 40 A – 30 mA – Tip AC

A9R41240

### Osnovno

Opseg	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 iID
Vrsta proizvoda ili dijela	Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno ime uređaja	iID
Opis polova	2P
Pozicija nule	Lijevo
[In] nazivna struja	40 A
Vrsta mreže	AC
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja	30 mA
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja	Trenutno
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja	Tip AC

### Dodatno

Pozicija uređaja u sustavu	Odvod
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon	220...240 V AC 50/60 Hz
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje	Naponski neovisno
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]	I <sub>dm</sub> 1500 A I <sub>m</sub> 1500 A
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja	10 kA
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	6 kV
Potezna struja	250 A
Indikator pozicije kontakta	Da
Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Natisni

Pomoć za montažu	DIN nosač
9 mm vrhovi	4
Visina	91 mm
Širina	36 mm
Dubina	73,5 mm
Masa proizvoda	0,21 kg
Boja	Bijelo
Mehanička izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna izdržljivost	AC-1 15000 ciklus/a
Opis opcija za zaključavanje	Lokot
Priključci - stezaljke	Jedna stezaljka vrh ili dno 1...35 mm <sup>2</sup> Krut Jedna stezaljka vrh ili dno 1...25 mm <sup>2</sup> Fleksibilni Jedna stezaljka vrh ili dno 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibilni s tuljkom
Dužina skidanja izolacije	14 mm vrh ili dno
Okretni moment zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno

## Okolina

Standardi	EN/IEC 61008-1
IP stupanj zaštite	IP20IEC 60529 IP40 modularni ormar)IEC 60529
Stupanj onečišćenja	3
Elektromagnetska kompatibilnost	8/20 μs otpornost impulsa, 250 A EN/IEC 61008-1
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	-5...60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...85 °C

## Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	209,0 g
Paket 1 Visina	4 cm
Paket 1 Širina	8,5 cm
Paket 1 Duljina	9,6 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	54
Paket 2 Težina	12,295 kg
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Duljina	40 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	6
Paket 3 Težina	1,312 kg
Paket 3 Visina	9 cm
Paket 3 Širina	10,6 cm

Paket 3 Duljina	25,2 cm
-----------------	---------

## Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU RoHS	Sukladno <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	<a href="#">Da</a>
Propis RoHS za Kinu	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a> Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi	Plastični dijelovi bez halogenih elemenata

## Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------