

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Acti 9 iLD K - sklopka rezidualne struje- 2P - 40A - 300mA - tip AC

A9R75240

Osnovno

Opseg	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 iLD K
Vrsta proizvoda ili dijela	Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno ime uređaja	iLD K
Opis polova	2P
Pozicija nule	Lijevo
[In] nazivna struja	40 A
Vrsta mreže	AC
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja	300 mA
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja	Trenutno
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja	Tip AC
Oznake kvalitete	VDE

Dodatno

Pozicija uređaja u sustavu	Odvod
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon	220...240 V AC 50/60 Hz
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje	Naponski neovisno
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]	I _{dm} 500 A I _m 500 A
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja	GL63 Inc 4,5 kA K60 Inc 6 kA C60 Inc 6 kA
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	4 kV
Potezna struja	250 A
Indikator pozicije kontakta	Ne
Tip upravljanja	Ručica

Način montiranja	Natisni
Pomoć za montažu	DIN nosač
9 mm vrhovi	4
Visina	85 mm
Širina	36 mm
Dubina	69 mm
Masa proizvoda	0,21 kg
Boja	Bijelo
Mehanička izdržljivost	5000 ciklus/a
Električna izdržljivost	AC-1 2000 ciklus/a
Opis opcija za zaključavanje	Lokot
Priključci - stezaljke	Tunel - stezaljke vrh ili dno 1...35 mm ² Krut Tunel - stezaljke vrh ili dno 1...25 mm ² Fleksibilni Tunel - stezaljke vrh ili dno 1...25 mm ² fleksibilni s tuljkom
Dužina skidanja izolacije	16 mm vrh ili dno
Okretni moment zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno

Okolina

Standardi	EN/IEC 61008-1
IP stupanj zaštite	IP20(IEC 60529 IP40 modularni ormar)IEC 60529
Stupanj onečišćenja	2
Elektromagnetska kompatibilnost	8/20 μs otpornost impulsa, 200 A EN/IEC 61008-1
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	-5...60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	201,0 g
Paket 1 Visina	4 cm
Paket 1 Širina	8 cm
Paket 1 Duljina	10 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	P06
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	432
Paket 2 Težina	108,24 kg
Paket 2 Visina	45 cm
Paket 2 Širina	80 cm
Paket 2 Duljina	120 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	54
Paket 3 Težina	12,03 kg
Paket 3 Visina	30 cm

Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Duljina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi	Plastični dijelovi i kabeli bez halogenih elemenata

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------