


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Vigi iC60 – dodatni blok za propuštanje uzemljenja – 2P – 25 A – 300 mA – Tip AC

A9V44225

Osnovno

Opseg	Acti 9
Vrsta proizvoda ili dijela	Dodatak uređajima za diferencijalnu struju
Skraćeno ime uređaja	Vigi iC60
Opis polova	2P
[In] nazivna struja	25 A
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja	300 mA
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja	Trenutno
Tip zaštite curenja zemlje	Tip AC
Vrsta mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon	230/400 V AC 50/60 Hz EN 61009-1 230/415 V AC 50/60 Hz IEC 61009-1
Norme	IEC 61009-1 EN 61009-1
9 mm vrhovi	3

Dodatno

Pozicija uređaja u sustavu	Odvod
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje	Naponski neovisno
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	6 kV IEC 60947-2
Opseg kompatibilnosti	Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Kompatibilnost proizvoda	Jedna stezaljka
Lokalna signalizacija	Indikator tripa
Način montiranja	Natisni
Pomoć za montažu	DIN nosač
Električni priključak na minijaturni prekidač	Sa vijcima

Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka	Odozdo da
Visina	91 mm
Širina	63 mm
Dubina	73,5 mm
Masa proizvoda	0,165 kg
Priključci - stezaljke	Tunel - stezaljke donja strana 1 1...25 mm ² Krut bez tuljka Tunel - stezaljke donja strana 1 1...16 mm ² Fleksibilni bez tuljka Tunel - stezaljke donja strana 1 1...16 mm ² Fleksibilni s tuljkom
Dužina skidanja izolacije	14 mm odozdo
Okretni moment zatezanja	2 N.m odozdo

Okolina

IP stupanj zaštite	IP20IEC 60529 IP40 modularni ormar)IEC 60529
Stupanj onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60947-2
Elektromagnetska kompatibilnost	8/20 μs otpornost impulsa, 250 A IEC 61009-1
Okolišna temperatura zraka pri radu	-5...60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	140,0 g
Paket 1 Visina	7,8 cm
Paket 1 Širina	8,6 cm
Paket 1 Duljina	11,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	27
Paket 2 Težina	4,14 kg
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Duljina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Halogeni elementi	Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
--------------------------	--------------------------------------------

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
----------------	-----------
