

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



ID K – zaštita od propuštanja uzemljenja – 2P – 40 A – 30 mA – Tip AC

A9Z05240

Osnovno

| | |
|--|--|
| Opseg | Acti 9 |
| Naziv proizvoda | Acti 9 ID K |
| Vrsta proizvoda ili dijela | Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB) |
| Skraćeno ime uređaja | ID K |
| Opis polova | 2P |
| Pozicija nule | Lijevo |
| [In] nazivna struja | 40 A |
| Vrsta mreže | AC |
| Osjetljivost na struju curenja zemljospoja | 30 mA |
| Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja | Trenutno |
| Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja | Tip AC |
| Oznake kvalitete | VDE |

Dodatno

| | |
|--|---|
| Pozicija uređaja u sustavu | Odvod |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [Ue] radni nazivni napon | 220...240 V AC 50 Hz |
| Tehnologija prekidanja diferencijalne struje | Naponski neovisno |
| Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm] | I _{dm} 500 A I _m 500 A |
| Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja | GL63 Inc 4,5 kA K60 Inc 6 kA |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 440 V AC 50 Hz |
| [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon | 4 kV |
| Indikator pozicije kontakta | Ne |
| Tip upravljanja | Ručica |
| Način montiranja | Natisni |

| | |
|---------------------------|---|
| Pomoć za montažu | DIN nosač |
| 9 mm vrhovi | 4 |
| Visina | 81 mm |
| Širina | 36 mm |
| Dubina | 68 mm |
| Masa proizvoda | 0,18 kg |
| Boja | Bijelo |
| Mehanička izdržljivost | 5000 ciklus/a |
| Električna izdržljivost | AC-1 2000 ciklus/a |
| Priključci - stezaljke | Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1...35 mm ² Krut Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1...25 mm ² Fleksibilni |
| Dužina skidanja izolacije | 14 mm vrh ili dno |
| Okretni moment zatezanja | 3,5 N.m vrh ili dno |

Okolina

| | |
|---|---|
| Standardi | EN/IEC 61008-1 |
| IP stupanj zaštite | IP20IEC 60529 IP40 modularni ormar)IEC 60529 |
| Stupanj onečišćenja | 2 |
| Elektromagnetska kompatibilnost | 8/20 μs otpornost impulsa, 200 A EN/IEC 61008-1 |
| Okolna temperatura zraka potrebna za rad | -5...40 °C |
| Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -30...70 °C |

Broj pakirnih jedinica

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Težina | 196,0 g |
| Paket 1 Visina | 4 cm |
| Paket 1 Širina | 8,5 cm |
| Paket 1 Duljina | 9 cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | S03 |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 54 |
| Paket 2 Težina | 11,449 kg |
| Paket 2 Visina | 30 cm |
| Paket 2 Širina | 30 cm |
| Paket 2 Duljina | 40 cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | BB1 |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 6 |
| Paket 3 Težina | 1,229 kg |
| Paket 3 Visina | 9 cm |
| Paket 3 Širina | 9,5 cm |
| Paket 3 Duljina | 25,5 cm |

Održivost ponude

| | |
|----------------------------|--|
| Status održive ponude | Proizvod Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU RoHS | Sukladno Izjava EU RoHS |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzeću | Da |
| Propis RoHS za Kinu | Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima. |
| Izjava o očuvanju okoliša | Ekološki profil proizvoda |
| WEEE | Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom. |

Ugovorno jamstvo

| | |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|