

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Izolirani kraj kabla, 0,75 mm<sup>2</sup>, srednja veličina, sivi, paket s dispenzerom, DIN

AZ5CE007D

Cijena\* bez PDV-a: 0,09 EUR

## Osnovno

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Seriya Proizvoda             | Linergy               |
| Vrsta Proizvoda Ili Dijela   | Kabelski završetak    |
| Veličina Kabelskog Završetka | Srednji               |
| Standardi                    | DIN 46228-4           |
| Tip Pakiranja                | Pojedinačno pakiranje |
| Količina Po Setu             | 5 kompleta od 200     |
| Poprečni Presjek Kabela      | 0,75 mm <sup>2</sup>  |

## Dodatno

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Tip Kabelskog Završetka | Jedan vodič           |
| Dodatne Informacije     | Bez držača oznake     |
| Boja                    | Sivo                  |
| Materijal Okvira        | Plastika, bezhalogena |
| Materijal Cijevi        | Bakar ISO 1337        |
| Broj Kablova            | 1                     |
| Awg Presjek Vodiča      | AWG 20                |
| Veličina Okvira         | Ø 3.3 mm              |
| Dijametar Cijevi        | 1,5 mm                |
| Dužina                  | 14 mm                 |
| Dužina Cijevi           | 8 mm                  |
| Neto Masa Proizvoda     | 0,15 kg               |

## Okolina

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Certifikati Proizvoda               | UL           |
| Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu | -20...105 °C |

## Broj pakirnih jedinica

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Mjerna Jedinica Paketa 1 | PCE      |
| Broj Jedinica U Paketu 1 | 1        |
| Paket 1 Visina           | 0,400 cm |
| Paket 1 Širina           | 0,400 cm |
| Paket 1 Dužina           | 1,400 cm |

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Paket 1 Težina           | 0,100 g   |
| Mjerna Jedinica Paketa 2 | BB1       |
| Broj Jedinica U Paketu 2 | 1000      |
| Paket 2 Visina           | 13,000 cm |
| Paket 2 Širina           | 7,000 cm  |
| Paket 2 Dužina           | 12,600 cm |
| Paket 2 Težina           | 138,000 g |
| Mjerna Jedinica Paketa 3 | S01       |
| Broj Jedinica U Paketu 3 | 5000      |
| Paket 3 Visina           | 15,000 cm |
| Paket 3 Širina           | 15,000 cm |
| Paket 3 Dužina           | 40,000 cm |
| Paket 3 Težina           | 914,000 g |

## Ugovorno jamstvo

|         |           |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

|   |                                            |    |
|---|--------------------------------------------|----|
| ✓ | Reach, Bez Svhc                            |    |
| ✓ | Bez Otrovnih Teških Metala                 |    |
| ✓ | Bez Žive                                   |    |
| ✓ | Informacije O Rohs Izuzeću                 | Da |
| ✓ | Bez Pvc-A                                  |    |
| ✓ | Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata |    |

Certifikati i standardi

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba Reach         | <a href="#">Izjava REACH</a>                                                                                                                         |
| Direktiva Eu Rohs    | Sukladno<br><a href="#">Izjava EU RoHS</a>                                                                                                           |
| Propis Rohs Za Kinu  | <a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a><br>Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)                                    |
| Weee                 | Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom. |
| Profil Cirkularnosti | Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja                                                                                                 |