

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Izolirani kraj kabla, 2,5 mm², srednja veličina, sivi, paket s dispenzerom, NF

AZ5CE025

Cijena* bez PDV-a: 0,11 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Linergy
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Kabelski završetak
Veličina Kabelskog Završetka	Srednji
Standardi	NF C 63-023
Tip Pakiranja	Pojedinačno pakiranje
Količina Po Setu	5 setova po 100
Poprečni Presjek Kabela	2,5 mm ²

Dodatno

Tip Kabelskog Završetka	Jedan vodič
Dodatne Informacije	Bez držača oznake
Boja	Sivo
Materijal Okvira	Plastika, bezhalogena
Materijal Cijevi	Bakar ISO 1337
Broj Kablova	1
Awg Presjek Vodiča	AWG 14
Veličina Okvira	Ø 4.7 mm
Dijametar Cijevi	2,5 mm
Dužina	14 mm
Dužina Cijevi	8 mm
Neto Masa Proizvoda	0,16 kg

Okolina

Certifikati Proizvoda	UL
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-20...105 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	0,400 cm
Paket 1 Širina	0,400 cm
Paket 1 Dužina	1,400 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Težina	0,200 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	500
Paket 2 Visina	13,000 cm
Paket 2 Širina	7,000 cm
Paket 2 Dužina	12,500 cm
Paket 2 Težina	129,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S04
Broj Jedinica U Paketu 3	20000
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	6,001 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
✓	Bez Pvc-A	
✓	Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata	

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja