

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Prekidač ComPacT NSXm B
(25kA pri 415VAC), 4 polova 4d,
100A nazivna struja TMD zaštitna
jedinica, EverLink konektori

C11B4TM100L

Cijena* bez PDV-a: 344,28 EUR

Osnovno

Ponuda	ComPacT nova generacija
Naziv Proizvoda	ComPacT NSXm new generation
Serijski Proizvod	ComPacT NSXm new generation
Skraćeno Ime Uređaja	NSXm 160B
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Prekidač
Namjena Uređaja	Distribucija
Opis Polova	4P
Opis Zaštićenih Polova	4d
Pozicija Nule	Lijevo
[In] Nazivna Struja	100 A pri 40 °C
[Ue] Radni Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Vrsta Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Prikladnost Za Izolaciju	Da u skladnosti sa IEC 60947-2
Kategorija Namjene	Kategorija A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	50 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 25 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 10 kA Icu pri 500 V AC u skladnosti sa IEC 60947-2
Performance Level	B 25 kA 415 V AC
Naziv Prekidne Jedinice	TM-D
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Zaštitne Funkcije Prekidne Jedinice	Li
Tip Upravljanja	Ručica
Tip Ugradnje Prekidača	Fiksirano

Dodatno

[Ui] Nazivni Napon Izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	8 kV
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	50 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA pri 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 20 kA pri 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 10 kA pri 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Mehanička Izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	20000 ciklus/apri440 V In/2 10000 ciklus/apri440 V In 10000 ciklus/apri690 V In/2 5000 ciklus/apri690 V In
Disipirana Snaga Po Polu	8,77 W
Pomoć Za Montažu	Stražnja ploča
Položaj Za Montažu	Horizontalno i vertikalno Ravno na stražnjoj strani
Gornji Priključak	Sprijeda
Doljni Spoj	Sprijeda
Connection Terminals	1 Everlink lug 2,5...95 mm ² , Kruti ili finožilni Aluminij / bakar 1 Everlink lug 2,5...70 mm ² , Fleksibilni bakar
Visina Priključka	35 mm s proširivačima priključaka 27 mm bez proširivača priključaka
9 Mm Vrhovi	12 modul
Razred Prekidne Jedinice	100 Apri40 °C
Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Podesivo
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fiksirano
Neutral Protection Settings	1 x Ir 4d)
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Fiksirano
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1250 A
Zaštita Od Curenja Struje Zemljospoja	Bez
Number Of Slots For Electrical Auxiliaries	1zaPomoćna sklopka OF 1zaAlarmna sklopka SD 1zaOslobađanje napona MN or MX
Lokalna Signalizacija	za Prisutnost pomoćnih kontakata zastava (zelena)
Širina (Š)	108 mm
Visina (V)	137 mm
Dubina (D)	80 mm
Neto Masa Proizvoda	1,42 kg
Boja	Sivo (RAL 7016)

Okolina

Standardi	EN/IEC 60947
Stupanj Onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60664-1
Ip Stupanj Zaštite	IP40 u skladnosti sa IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-50...85 °C
Relativna Vlažnost	0...95 %
Radna Visina	2000 m bez umanjena nazivnih vrijednosti 5000 m uz umanjene nazivnih podataka

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	12,0 cm
Paket 1 Širina	11,5 cm
Paket 1 Dužina	21,0 cm
Paket 1 Težina	1,546 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	6
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	9,666 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobiti

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

✓ Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Sukladno s izuzećima

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Profil Cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja