

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Uklopni sat digitalni IHP 2 kanala

CCT15442

Cijena* bez PDV-a: 91,80 EUR

Osnovno

Ponuda Proizvoda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 IHP
Skraćeno Ime Uređaja	IHP
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Programibilna digitalna vremenska sklopka
Namjena Uređaja	Zgradarstvo
Broj Kanala	2
Jezik	Engleski Ruski Ukrajinski Latvijski Talijanski Estonski Bugarski Grčki Slovenski Srpski Hrvatski Mađarski Poljski Rumunjski Češki Slovački Turski Hebrejski

Dodatno

Tip Tereta	Lampa sa žarnom niti 2600 W Halogena lampa 2600 W nepodešena fluorescentna cijev 2600 VA Serijski kompenzirana fluorescentna cijev 2600 VA Paralelno kompenzirana fluorescentna svjetiljka 400 VA 48 µF) Kompaktna fluorescentna lampa 400 W <2 W LED lampa 25 W > 2 W LED lampa 200 W
Maksimalna Snaga Potrošnje U W	0,5 W Pričuvni
Maksimalna Struja Sklapanja	10 A - 250 V AC 0,6 16 A - 250 V AC 1
Minimalna Struja Isklapanja	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC / DC
[Ue] Radni Nazivni Napon	230 V AC +10 % -15 % 50/60 Hz
Klasa Električne Izolacije	Klasa II
Tip Izlaza	Suhi kontakt
Točnost	+/- 0.25 s/dan 25 °C
Tip Kontakta	Preklopni (C/O)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Trajanje Ciklusa	24 sata + 7 dana
Maksimalni Broj Uklopa I Isklopa	56
Minimalno Trajanje Intervala	1 min
Dostupna Funkcija	Funkcija zaključavanja kodom Rasporedi za godišnji odmor Automatska promjena vremena zima/ljeto Uključivanje / isključivanje trajno prebacivanje Ručno upravljanje Vremena uključivanja / isključivanja Predizbor sklopke
Tip Upravljačkog Gumba	4 tipke
Vrijeme Rezerve	10 godina interni sat i pamćenje programa
Tip Postavljanja	Tjedno programiranje
Priključci - Stezaljke	2 x 0,5...2,5 mm ² Vijačne stezaljke Krut ili fleksibilan 1 x 2,5 mm ² Vijačne stezaljke Čvrsti ili fleksibilni sa zaštitnim omotačem
Monterški Držač	TH35 DIN nosač u skladnosti sa EN 60715
Širina	45 mm
Visina	92,6 mm
Dubina	66,7 mm
Neto Masa Proizvoda	130 g
Označavanje	CE
Kategorija Prenapona	Klasa 3
Funkcija	Ne
Odsutnost Za Vrijeme Praznika	Da
Vrijeme Izmjene	Automatski
Ažurirao	Ne

Okolina

Standardi	EN 60730-2-7:2010
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-30...55 °C
Ambijentalna Temperatura Zraka Skladištenja/Transportna	-30...70 °C
Relativna Vlažnost Zraka	90 %, Bez kondenzacije
Ip Stupanj Zaštite	IP20

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	6,5 cm
Paket 1 Širina	8,0 cm
Paket 1 Dužina	10,3 cm
Paket 1 Težina	172,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	40
Paket 2 Visina	30,0 cm

Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	7,395 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja